

Tray Vassoio mobile per disco rigido HDD rack hot-swap 2,5"

ID prodotto: SATSASTRX25



Questo tray per dischi rigidi da 2,5" consente di rendere ancora più flessibile la modalità di gestione dell'archiviazione dati, con backplane della serie SATSASBP425 e SATSASBP125.

Questo tray per dischi di riserva aiuta a risparmiare tempo in un ambiente di lavoro dai ritmi veloci. È interscambiabile con i tray di StarTech.com backplane ad alloggiamento singolo (SATSASBP125) e backplane a quattro alloggiamenti (SATSASBP425), fornendo un tray in più rispetto a quelli già in uso, per creare una soluzione di archiviazione espandibile o nell'ambito di una soluzione di backup a rotazione.

Il tray per dischi supporta unità SAS e SATA da 2,5" con altezza da 5 a 15 mm. Per massimizzare le prestazioni dei dischi rigidi, i backplane ad alloggiamento singolo e a quattro alloggiamenti supportano SAS II e SATA III, per velocità di trasferimento file fino a 6 Gbps se utilizzati in combinazione con un controller compatibile.

Il resistente tray per dischi in alluminio è progettato per prestazioni di lunga durata. Le fessure di areazione assicurano un adeguato flusso dell'aria e massimizzano la dissipazione del calore, per mantenere i dischi a temperature ottimali.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di avere pronti diversi drive di sostituzione per la schede backplane per rack portatili SATSASBP125 e SATSASBP425.
- Consente di tenere a portata di mano dischi rigidi di scorta o di sostituzione per una soluzione di archiviazione espandibile.
- Permette di utilizzare il tray per i dischi rigidi extra per la rotazione delle soluzioni di backup

Caratteristiche

- Alterna i drive rapidamente con questo tray per dischi per SSD/HDD da 2,5"
- Interscambiabile con le schede backplane a un solo alloggiamento (SATSASBP125) e a 4 alloggiamenti (SATSASBP425).
- Compatibile con SSD e HDD SAS o SATA da 2,5 pollici con altezza da 5 a 15 mm
- Resistente tray in alluminio con ventilazione
- Classe di infiammabilità UL 94 V-0

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SAS & SATA
Altezza delle unità supportate	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm

Software

Compatibilità con	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

sistemi operativi

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Umidità	5%~65% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Altezza max unità	0.6 in [15 mm]
Lunghezza prodotto	4.7 in [11.9 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7.0 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	2.9 oz [82.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	3.0 in [7.6 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 oz [108.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Tray HDD rack hot-swap 2,5"
	4 - viti

2 - Chiavi

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

