

2,5" hot swap hardeschijf tray voor SATSASBP125 en SATSASBP425 series backplanes

Productcode: SATSASTRX25



Met deze 2,5 inch hard drive tray kunt u nog meer flexibiliteit toevoegen aan de manier waarop u uw dataopslag beheert met de backplanes uit de serie SATSASBP425 en SATSASBP125.

Met deze reserve drive tray kunt u tijd besparen in een drukke werkomgeving. Hij is uitwisselbaar met trays van de StarTech.com single-bay backplane (SATSASBP125) en de quad-bay backplane (SATSASBP425), waardoor u beschikt over een extra tray naast de trays die u al gebruikt, en een uitbreidbare opslagoplossing kunt creëren of als onderdeel van een roterende back-upoplossing.

De drive tray ondersteunt zowel SAS- als SATA 2,5 inch schijven met een hoogte tussen 5 en 15 mm. Om de prestatie van uw harde schijven te maximaliseren, ondersteunen de single-bay en quad-bay backplanes SAS II en SATA III voor bestandsoverdrachtssnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De duurzame aluminium drive tray is ontworpen voor een lange levensduur. De ventilatie zorgt voor de juiste luchtstroom en maximale warmteafvoer, zodat uw schijven met de optimale bedrijfstemperatuur werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Wees voorbereid met meerdere vervangende schijven voor de SATSASBP125 en SATSASBP425 mobiele rack backplanes
- Houd reserve of vervangende harde schijven bij de hand als uitbreidbare opslag
- Gebruik de tray voor extra harde schijven voor roterende back-upoplossingen

Eigenschappen

- Snel schijven swappen met deze drive tray voor 2,5 inch SSD's/HDD's
- Uitwisselbaar met de single-bay (SATSASBP125) en quad-bay (SATSASBP425) backplanes
- Compatibel met 2,5 inch SAS of SATA SSD's en HDD's 5-15 mm
- Duurzame aluminium tray met ventilatie
- Ontvlambaarheidsclassificatie van UL 94 VO

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SAS & SATA
Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
---------------------	----------------------------

Opslagtemperatuur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid	5%~65% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Staal en kunststof
Max. schijfhoogte	0.6 in [15 mm]
Lengte product	4.7 in [11.9 cm]
Breedte product	2.8 in [7.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
Gewicht product	2.9 oz [82.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.0 in [7.6 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2,5" hot swap harddisk tray
	4 - schroeven
	2 - Sleuteltjes

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.