

3 m standard seriell parallell kabel - DB25 M/M

Produkt ID: SC10MM



Denna standard parallella seriella kabel ger DB25-kontakter i varje ände och kan användas för parallella eller seriella anslutningar.

Täcks av livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ansluter en PC:s parallella port till en kopplingsdosa

Funktioner

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	DB-25 (25-stifts, D-Sub)
Connector B	DB-25 (25-stifts, D-Sub)

Utseende

Färg	Grå
------	-----

Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktvikt	9.5 oz [268 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	0.5 in [12.7 mm]
Package Height	10.8 in [27.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.9 oz [280 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	3 m 25-stifts standard kabel M/M
-----------------	----------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

