

Cable Serial/Paralelo Recto DB25 de 1.8m - Straight Through - Macho a Hembra

ID del Producto: SC6MF



Este Cable Recto Serial/Paralelo DB 25 de 1.8m, incluye un conector macho DB25 y un conector hembra del mismo tipo, posibilitando una conexión sencilla entre el puerto serial de una computadora, y el puerto serial/paralelo de un módem, una caja conmutadora, impresora, etc.

Diseñado para posibilitar una conexión confiable y duradera, este cable de 1.8m straight through, está fabricado con materiales de alta calidad y está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecta el puerto serial de una computadora a un módem o una caja conmutadora

Características

Rendimiento

Política de Garantía	Lifetime
Longitud Máxima del Cable	50.0 ft [15.2 m]

Conector(es)

Conector A DB-25 (25 pines, D-Sub)

Conector B DB-25 (25 pines, D-Sub)

Características Físicas

Color	Gris
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	2.2 in [56.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.5 mm]
Peso del Producto	6.6 oz [188.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [193.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Straight Through Serial Paralelo DB25 M/H de 1.8m
---------------------	---------------------------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

