


3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M

Produkt ID: SCNM925FM



Denna SCNM925FM 3 m korsade seriella/nollmodemskabeln har en DB9-honkontakt och en DB25-hankontakt som gör det möjligt att ansluta en 9-stifts seriell enhet till en 25-stifts seriell port eller överföra filer från PC till PC via en seriell anslutning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ansluter seriell 9 stiftsport till en seriell skrivare
- Kan användas för PC-PC filöverföring

Funktioner

- **SERIELL KABEL:** Denna SCNM925FM 3 m korsade seriella/nollmodem-kabeln har en DB9-honkontakt och en DB25-hankontakt som gör det möjligt att ansluta en 9-stifts seriell enhet till en 25-stifts seriell port eller överföra filer från PC till PC via en seriell anslutning
- **KVALITET OCH HÅLLBARHET:** Utformad för att ge en pålitlig och långvarig anslutning. Tillverkad med gjutna kontakter för dragavlastning och med högkvalitativ skärmning för att förhindra EMI

• SPECIFIKATIONER: 3 m DB9-hon- till DB25-hankabel | Stiftschema: Korsad/nollmodem | Mantelmateriel: PVC | Färg: Grå

• OBSERVERA: Det här är en korsad kabel/nollmodem-kabel. Rådfråga tillverkaren av din enhet för att se om den kräver en straight through- eller nullmodemanslutning. Detta fungerar inte för straight through-anslutningar

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Connector B	1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub)

Utseende

Färg	Grå
Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	5.6 oz [160.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [166.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 m Seriell nollmodemskabel 9-25 F/M
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.