

1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Product ID: SCNM9FF1MBK



SCNM9FF1MBK DB9 nollmodemskabeln p 1m har tvDB9-honkontakter s att du kan ansluta en seriell enhet till en 9-stifts seriell port eller fra ver filer direkt frn datortilldator via en seriell anslutning.

Denna RS232 nollmodemskabel r designad att ge en plitlig och lngvarig anslutning och tcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Kan anvndas fr filverfringar PC-PC
- Ansluter en 9 stifts serieport till en seriell enhet

Features

- Skrmning av hg kvalitet ger skydd mot EMI
- Gjutna kontakter med dragavlastning

Hrdvara	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	9
	Kontaktpltering	Nickel
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelskrmning	Aluminum-Mylar Foil with Drain
Kontakt(er)	Connector A	DB-9 (9 pin, D-Sub)
	Connector B	DB-9 (9 pin, D-Sub)
Utseende	Frg	Black
	Kontakttyp	Straight
	Trddimension	28 AWG
	Kabellngd	39.4 in [10 cm]
	Produktlngd	39.4 in [10.0 cm]
	Produktbredd	1.3 in [33.000 mm]
	Produktthjd	0.6 in [15.000 mm]
	Produktvikt	2.9 oz [82.000 g]
Frpackning	Frpackningsantal	1
	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.0 in [0.070 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	3.1 oz [87.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**

