

2 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/F

Productcode: SCNM9FF2MBK



De SCNM9FF2MBK 2 m lange DB9 nullmodemkabel heeft twee vrouwelijke DB9-connectors, waardoor u een serieel apparaat op een 9-polige seriële poort kunt aansluiten of bestanden direct via een seriële verbinding van de ene naar de andere pc kunt kopiëren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Kan worden gebruikt voor de bestandsoverdracht tussen pc's
- Sluit een 9-pins seriële poort aan op een serieel apparaat

Eigenschappen

- Hoogwaardige afscherming voorkomt EMI-storingen
- Gegoten connectoren met trekontlasting

Hardware

	Garantiebeleid	Lifetime
	Aantal geleiders	9
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Connector(en)	Connector A	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
	Connector B	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	28 AWG
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	1.3 in [3.3 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	4.1 oz [116.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.1 in [18.0 cm]
	Package Width	5.0 in [12.6 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [122.0 g]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/F

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.