

2 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Produkt ID: SCNM9FF2MBK



SCNM9FF2MBK DB9 nollmodemskabeln på 2 m har två DB9-honkontakter så att du kan ansluta en seriell enhet till en 9-stifts seriell port eller föra över filer direkt från dator till dator via en seriell anslutning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kan användas för filöverföringar PC-PC
- Ansluter en 9 stifts serieport till en seriell enhet

Funktioner

- Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- Gjutna kontakter med dragavlastning

Hårdvara

	Garantipolicy	Lifetime
	Antal ledare	9
	Kontaktplätering	Nickel
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontakt(er)	Connector A	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
	Connector B	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	28 AWG
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	1.3 in [3.3 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	4.1 oz [116.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.1 in [18.0 cm]
	Paketets bredd	5.0 in [12.6 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.3 oz [122.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 2 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.