

1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/M

Produkt ID: SCNM9FM1MBK



SCNM9FM1MBK DB9 nollmodemskabeln på 1 m har en DB9-hankontakt och en DB9-honkontakt så att du kan ansluta en seriell enhet till en 9 stifts serieport eller föra över filer direkt från dator till dator via en seriell anslutning.

Denna RS232 nollmodemskabel är designad att ge en pålitlig och långvarig anslutning och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kan användas för PC-PC filöverföring
- Ansluter en 9 stifts serieport till en seriell enhet

Funktioner

- 1x DB9 honkontakt
- 1x DB9 hankontakt
- Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- Gjutna kontakter med dragavlastning

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	7

Kontakt(er)

Connector A	DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Connector B	DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	1.3 in [34.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	2.9 oz [81.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [87.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/M
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.