

## SDI till HDMI-konverterare – 3G SDI till HDMI-adapter med SDI-loop through-utdata

Produkt ID: SDI2HD



SDI2HD 3G SDI till HDMI-konverterare gör att du kan förvandla en 3G SDI-videosignal till HDMI-videoutdata. Adaptern har en inbyggd 3G SDI-kedjekopplingsport, som gör det möjligt att förlänga SDI-källan upp till ytterligare 230 m över standardkoaxialkabel, för storskalig distribuering av HD-SDI-videosändning.

För att säkerställa att du upprätthåller perfekt, HD-videokvalitet, stödjer SDI-HDMI-konverteraren upplösningar upp till 1080p, vilket gör att du kan konvertera SDI till HDMI utan att behöva offra videokvaliteten.

För smidig installation har SDI till HDMI-konverteraren en plug-and-play-lösning som inkluderar förinstallerade monteringsfästen och som inte kräver installation av programvara eller drivrutiner.

SDI2HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Konvertera en 3G SDI-videokörning till HDMI från upp till 300 m bort
- Anslut din HDMI-skärm till en 3G SDI-videokörning
- Mata ut till en HDMI-skärm och fortsätt din 3G SDI-körning i upp till ytterligare 300 m med hjälp av kedjekopplingsporten

## Funktioner

- Stödjer videoupplösningar på upp till 1920x1200/1800p
- Plug-and-play-SDI till HDMI-konvertering
- Tar emot 3G SDI-signal från upp till 230 m
- Inbyggd 3G SDI-kedjekopplingsport
- Stödjer AES- & EBU-audioavkodning
- Förinstallerade monteringsfästen

---

## Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	SDI (BNC)
Portar	1
AV-utgång	HDMI SDI (BNC)
Kablage	Koaxial
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Chipset-ID	Genum - GV7600
Kedjekoppling	Ja

---

## Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	2.97 Gbps
Maximal kabellängd	754.4 ft [230 m]
Maximalt avstånd	230 m / 755 ft



Maximal digital upplösning	1080p
Stödda upplösningar	1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS 1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS 1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	8 kanaler digitalt audio på 48 kHz
Allmänna specifikationer	Stödjer 525i & 625i SD D1-format  Stödjer 8-bitars eller 10-bitars komponentdigitalvideo: RGB eller YCbCr 4:4:4 samplad YCbCr 4:2:2 eller 4:2:0 samplad

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	SDI (BNC)
Connector A	SDI (BNC)
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

#### Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utpänning	5 DC
Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	10

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet 5 % till 90 % RH icke-kondenserande

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	3.9 in [100.0 mm]
Produktbredd	2.8 in [70.0 mm]
Produkt höjd	1.0 in [25.0 mm]
Produktvikt	7.3 oz [207.0 g]

---

Förpackning

Package Length	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	17.4 oz [492.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SDI till HDMI-adapter
	Universell strömadapter (NA/UK/EU)
	Instruktionsbok
	Monteringsfäste (medföljer)

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

