

Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C y USB-A de Tarjetas de Memoria Flash SD Micro SD Alimentado por USB

ID del Producto: SDMSDRWU3AC



Este lector de tarjetas de memoria USB 3.0 ofrece una forma fácil de acceder y editar fotos y video de sus tarjetas SD™ y microSD™, donde quiera que vaya. Compacto y portátil, puede utilizar este lector / escritor de tarjetas de memoria USB con un computador de escritorio o notebook, tablet o smartphone equipado con un puerto USB-C™ o USB-A.

Ideal para fotógrafos, videógrafos y otros profesionales creativos, este lector de tarjetas de memoria USB le ayuda a aumentar la eficiencia del flujo de trabajo. Cuando se encuentre fuera de la oficina capturando imágenes y videos con su cámara DSLR o su videogradora, utilice el lector de tarjetas para revisar, compartir o editar el contenido al instante. Cuando se encuentre fuera de la oficina en trabajos de campo o de viaje, podrá importar inmediatamente sus fotos y videos para acceder, explorar, editar y hacer copias de seguridad de su contenido en su smartphone, tablet, computador de escritorio o notebook equipado con USB-Type™ C o USB-A.

El lector de tarjetas de memoria (Flash) le ahorra tiempo a la hora de descargar o editar contenido, gracias a las rápidas velocidades de transferencia de archivos a través de USB 3.0 (también denominado USB 3.1 Gen 1). El lector de tarjetas también es retrocompatible con USB 2.0, lo cual garantiza la compatibilidad con sistemas de generación anterior.


Este lector de tarjetas de memoria le facilita la lectura y escritura de tarjetas de memoria SD (Secure Digital) y microSD, incluyendo las versiones SDHC™ (Secure Digital High Capacity) y SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Gracias a la práctica funcionalidad plug-and-play, es muy sencillo utilizar el lector de tarjetas. Un extremo se conecta directamente al puerto USB-C de su computador portátil u otro dispositivo, mientras que el otro extremo se conecta a sus dispositivos USB-A. Las dos ranuras de la tarjeta de memoria se pueden intercambiar en caliente.

Compacto y duradero, el lector de tarjetas constituye una solución portátil que se puede llevar cómodamente en la bolsa de su cámara o de su computador portátil. Su diseño versátil permite utilizar este lector de tarjetas con dispositivos USB-C o USB-A. Las tapas extraíbles de los extremos

protegen el lector de tarjetas cuando no está en uso.

El modelo SDMSDRWU3AC está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transfiera fotos, vídeos u otros ficheros de sus tarjetas de memoria SD y microSD a su tablet, ordenador portátil u otro dispositivo equipado con USB-C o USB-A
- Logre mayor eficiencia de su flujo de trabajo cuando trabaje fuera de la oficina: ideal para profesionales creativos como fotógrafos, videógrafos y diseñadores gráficos

Características

- **LECTOR MULTITARJETAS USB 3.0:** Acceda a los formatos de tarjetas flash más populares desde un puerto USB-A, USB-C o TB3 de su ordenador. Cuenta con una ranura SD/MMC, 1 microSD/TF. Soporta SD 3.01 y UHS-I. USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)
- **PORTÁTIL:** Alimentado por el bus USB y cuenta con un conector USB-C y otro USB-A en cada lado con tapas protectoras. Diseño compacto similar al de una unidad flash USB: 73 x 20 x 11 mm. La ranura SD no admite la protección contra escritura de tarjetas SD
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Funciona con tarjetas de alta capacidad (SDHC/microSDHC), de capacidad extendida, (SDXC/microSDXC). Cuando se utiliza con adaptadores (no incluidos) el dispositivo admite MMC-plus, MMCmobile, RS-MMC, micro MMC y miniSD
- **FÁCIL DE USAR:** Independiente del sistema operativo. LED de actividad incorporado. Compatible con USB 2.0/1.1/1.0. Ideal para grabar, editar y transferir contenidos de videografía, fotografía, podcasting, YouTube y redes sociales
- **ACCESO SIMULTÁNEO A LAS RANURAS:** El lector de tarjetas de memoria cuenta con LUN doble (número de unidad lógica) que permite leer tarjetas SD y MicroSD al mismo tiempo

Hardware

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Tipo de Bus | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Cantidad de Unidades | 2 |
| ID del Conjunto de Chips | Genesys Logic - GL3224 |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps |
| Capacidad Máxima de la Unidad | 2TB |
| Tipo de Memoria Multimedia | SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) |

Conector(es)

| | |
|-------------------------|---|
| Conectores de la Unidad | 1 - SD / MMC |
| | 1 - microSD |
| Conectores del Host | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) |
| | 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) |

Software

| | |
|-------------------|---|
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------|---|

Indicadores

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad |
|-----------------|------------------------------|

Requisitos de Energía

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| Tensión de Entrada | 5V DC |
| Tensión de Salida | 5 DC |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 75°C (32°F to 167°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humedad | HR de 50% a 90% |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Plástico |
| Longitud del Producto | 2.9 in [7.3 cm] |
| Ancho del Producto | 0.8 in [2.0 cm] |
| Altura del Producto | 0.4 in [1.1 cm] |
| Peso del Producto | 0.5 oz [14.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 5.7 in [14.5 cm] |
| Ancho de la Caja | 6.8 in [17.3 cm] |
| Altura de la Caja | 1.2 in [3.1 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.8 oz [78.0 g] |

Contenido de la

Caja

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - lector / escritor de tarjetas |
| | 2 - tapas de los extremos |
| | 1 - Guía rápida de inicio |

Información Acerca
de la Garantía

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.