

Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C y USB-A de Tarjetas de Memoria Flash SD Micro SD Alimentado por USB

ID del Producto: SDMSDRWU3AC



Este lector de tarjetas de memoria USB 3.0 ofrece una forma fácil de acceder y editar fotos y vídeo de sus tarjetas SD™ y microSD™, donde quiera que vaya. Compacto y portátil, puede utilizar este lector / escritor de tarjetas de memoria USB con un ordenador portátil o de sobremesa, tablet o smartphone equipado con un puerto USB-C™ o USB-A.

Ideal para fotógrafos, videógrafos y otros profesionales creativos, este lector de tarjetas de memoria USB le ayuda a aumentar la eficiencia del flujo de trabajo. Cuando se encuentre fuera de la oficina capturando imágenes y vídeos con su cámara DSLR o su videgrabadora, utilice el lector de tarjetas para revisar, compartir o editar el contenido al instante. Cuando se encuentre fuera de la oficina en trabajos de campo o de viaje, podrá importar inmediatamente sus fotos y vídeos para acceder, explorar, editar y hacer copias de seguridad de su contenido en su smartphone, tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-Type™ C o USB-A.

El lector de tarjetas de memoria (Flash) le ahorra tiempo a la hora de descargar o editar contenido, gracias a las rápidas velocidades de transferencia de ficheros a través de USB 3.0 (también denominado USB 3.1 Gen 1). El lector de tarjetas también es retrocompatible con USB 2.0, lo cual garantiza la compatibilidad con sistemas de generación anterior.

Este lector de tarjetas de memoria le facilita la lectura y escritura de tarjetas de memoria SD (Secure Digital) y microSD, incluyendo las versiones SDHC™ (Secure Digital High Capacity) y SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Gracias a la práctica funcionalidad plug-and-play, es muy sencillo utilizar el lector de tarjetas. Un extremo se conecta directamente al puerto USB-C de su ordenador portátil u otro dispositivo, mientras que el otro extremo se conecta a sus dispositivos USB-A. Las dos ranuras de la tarjeta de memoria se pueden intercambiar en caliente.

Compacto y duradero, el lector de tarjetas constituye una solución portátil que se puede llevar cómodamente en la bolsa de su cámara o de su ordenador portátil. Su diseño versátil permite utilizar este lector de tarjetas con dispositivos USB-C o USB-A. Las tapas extraíbles de los extremos protegen

el lector de tarjetas cuando no está en uso.

El modelo SDMSDRWU3AC está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Transfiera fotos, vídeos u otros ficheros de sus tarjetas de memoria SD y microSD a su tablet, ordenador portátil u otro dispositivo equipado con USB-C o USB-A
- Logre mayor eficiencia de su flujo de trabajo cuando trabaje fuera de la oficina: ideal para profesionales creativos como fotógrafos, videógrafos y diseñadores gráficos

Características

- **LECTOR MULTITARJETAS USB 3.0:** Acceda a los formatos de tarjetas flash más populares desde un puerto USB-A, USB-C o TB3 de su ordenador. Cuenta con una ranura SD/MMC, 1 microSD/TF. Soporta SD 3.01 y UHS-I. USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)
- **PORTÁTIL:** Alimentado por el bus USB y cuenta con un conector USB-C y otro USB-A en cada lado con tapas protectoras. Diseño compacto similar al de una unidad flash USB: 73 x 20 x 11 mm. La ranura SD no admite la protección contra escritura de tarjetas SD
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Funciona con tarjetas de alta capacidad (SDHC/microSDHC), de capacidad extendida, (SDXC/microSDXC). Cuando se utiliza con adaptadores (no incluidos) el dispositivo admite MMC-plus, MMCmobile, RS-MMC, micro MMC y miniSD
- **FÁCIL DE USAR:** Independiente del sistema operativo. LED de actividad incorporado. Compatible con USB 2.0/1.1/1.0. Ideal para grabar, editar y transferir contenidos de videografía, fotografía, podcasting, YouTube y redes sociales
- **ACCESO SIMULTÁNEO A LAS RANURAS:** El lector de tarjetas de memoria cuenta con LUN doble (número de unidad lógica) que permite leer tarjetas SD y MicroSD al mismo tiempo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Cantidad de Unidades	2

ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3224

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Capacidad Máxima de la Unidad	2TB
Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Conector(es)

Conectores de la Unidad	SD / MMC MicroSD
Conectores del Host	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	Alimentación y actividad
-----------------	--------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos



Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR de 50% a 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.9 in [73.0 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [11.0 mm]
Peso del Producto	0.5 oz [14.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.1 in [10.5 cm]
Ancho de la Caja	2.8 in [70.0 mm]
Altura de la Caja	0.8 in [20.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [38.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	lector / escritor de tarjetas
	tapas de los extremos
	Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

