

USB C och USB 3.0 SD-kortläsare, USB-minneskortläsare, SD, microSD, MMC, UHS-I, USB-C- och USB-A-kortadapter - kompatibel med alla operativsystem

Produkt ID: SDMSDRWU3AC



Denna USB 3.0-minneskortläsare är ett snabbt och enkelt sätt att få åtkomst till och redigera foton och videor på dina SD™- och microSD™-kort, var du än är. USB-minneskortläsaren/-skrivaren är kompakt och bärbar och kan användas med en bärbar dator, surfplatta, smarttelefon eller stationär dator som har en USB-C™- eller USB-A-port.


USB-minneskortläsaren är idealisk för fotografer, videoskopare och andra kreativa proffs eftersom den hjälper arbetseffektiviteten. När du är ute på uppdrag för att ta bilder och spela in video på din DSLR- eller videokamera kan du använda kortläsaren för att omedelbart granska, dela eller redigera innehåll. När du är ute i fält eller reser kan du omedelbart importera dina foton och videor för att nå, bläddra, redigera och säkerhetskopiera innehåll till din smarttelefon, surfplatta, bärbara dator eller stationära dator med USB Type™ C eller USB-A.

Minneskortläsaren sparar tid när du laddar upp eller redigerar innehåll med höga överföringshastigheter genom USB 3.0 (även känd som USB 3.1 Gen 1). Kortläsaren är även bakåtkompatibel med USB 2.0 för garanterad kompatibilitet med äldre system.

Minneskortläsaren ger dig enkel läs/skriv-åtkomst till SD- (Secure Digital) och microSD-kort, inklusive SDHC™ (Secure Digital High Capacity) och SDXC™-versioner (Secure Digital Extended Capacity) av både SD- och microSD-kort. Kortläsaren är enkel att använda med sin praktiska plug-and-play-funktion. En ände ansluts direkt i USB-C-porten på din bärbara dator eller annan enhet och den andra änden fungerar med USB-A-enheter. De två portarna för minneskort är hot-swapbara.

Kortläsaren är kompakt och hållbar och en bärbar lösning som enkelt får plats i kameraväskan eller datorväskan. Dess mångsidiga design gör så att kortläsaren kan användas med antingen USB-C- eller USB-A-enheter. Löstagbara ändlock skyddar kortläsarens ändar när de inte används.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För över foton, videor eller andra filer från dina SD- och microSD-kort till din USB-C- eller USB-A-kapabla surfplatta, bärbara dator eller annan enhet
- Få bättre arbetseffektivitet när du är ute på uppdrag - idealisk för kreativa proffs inklusive fotografer, videoskapare och grafiska designers

Funktioner

- **USB 3.0 MULTIKORTLÄSARE:** Få åtkomst till de mest populära minneskortformaten från en USB-A-, USB-C- eller TB3-port på din dator; Fungerar med 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x microSD/TF; Stöd för SD 3.01 och UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5 Gbps)
- **BÄRBAR:** Kortläsaren är USB-bussdriven och har en USB-C- och USB-A-kontakt på båda sidor med skyddskåpor; Kompakt design som liknar ett USB-minne: 73 x 20 x 11 mm; SD-kortplats stöder inte skrivskydd för SD-kort
- **BRED KOMPATIBILITET:** Arbetar med hög kapacitet (SDHC/microSDHC), utökad kapacitet, (SDXC/microSDXC); Vid användning med adapttrar (ingår ej) stöder enheten MMC-plus, MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD
- **LÄTT ATT ANVÄNDA:** OS-oberoende som stöder Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS, Android; Inbyggd aktivitetslampa; Kompatibel med USB 2.0/1.1/1.0; Perfekt för att spara, redigera och överföra innehåll inom videografi, foto, podcasting, YouTube och sociala medier
- **SAMTIDIG PLATSÅTKOMST:** Minneskortläsare har Dual LUN (Logical Unit Number) som gör det möjligt att läsa SD- och MicroSD-kort samtidigt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

	Antal enheter	2
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3224
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
	Maximal enhetskapacitet	2 TB
	Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
		microSD (Micro Secure Digital)
		microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
		microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SD / MMC
		1 - microSD
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	50 % till 90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	2.9 in [7.3 cm]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Paketets höjd	1.2 in [3.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.8 oz [78.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - kortläsare/-skrivare
	2 - ändlock
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.