

Harde schijf wisser en docking station - Standalone met 4Kn ondersteuning

Productcode: SDOCK1EU3P2



Met deze harde-schijf wisser wist u een SATA solid-state drive (SSD) of harde schijf (HDD) zonder verbinding met een hostcomputer. Deze wisser is compatibel met 2,5" en 3,5" schijven en ondersteunt SATA I, II en III en stations met een grote capaciteit, inclusief 4Kn schijven.

U kunt even ontspannen terwijl u deze wisser inzet voor het opruimen, hergebruiken of voor een ander doel instellen van een schijf. Er blijven geen gegevens op het schijf achter en niet is meer toegankelijk met gegevensherstelsoftware.

De SSD en HDD-wisser ondersteunt modi om te wissen ter ondersteuning van een reeks beveiligingsvereisten, waaronder:

- Snel wissen
- Single-pass en multi-pass overschrijven
- Aangepast wissen
- Beveiligd wissen
- Enhanced Secure Erase

Deze schijfwisser zorgt ervoor dat gegevens worden opgeschoond (veilig gewist), wat wordt vereist door overheidsinstanties en organisaties met strenge richtlijnen voor het verwijderen van gegevens. Opschonen ('purging') is een zeer veilige methode om gegevens van uw opslagapparaat te wissen, die voldoet aan de NIST 800-88 Rev. 1 media-op schoningsnorm die door het National Institute of Standards and Technology is vastgesteld.

De harde-schijfwisser kan worden verbonden met een RS232 seriële printer, waarna u een record van de wisprocedure kunt printen. Op de afdruk staan de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus.

Op de LCD kunt u ook de wisprestaties en de voltooiing in de gaten houden.

De wisser kan worden gebruikt als een SATA-dock als deze is aangesloten op een USB 3.0-computer. De SATA dock ondersteunt gegevensoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps.

Bij het gebruik als een dock kunt u:

- Een back-up maken van een schijf
- Een schijf testen
- Gegevens overdragen naar een schijf

SDOCK1EU3P2 is TAA-conform en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- IT-technici en zakelijke professionals die snel en veilig SSD's of HDD's moeten wissen
- Systeembeheerders, IT-professionals en bedrijfsbeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven
- IT-technici die regelmatig verschillende harde schijven testen of vergelijken en deze moeten verwisselen

Eigenschappen

- Schoon schijven met vertrouwen op met behulp van deze SSD HDD-wisser met wismodi die voldoen aan internationale normen, waaronder NIST 800-88 Rev. 1 Purge conform Secure Erase
- Bewaak de status van wisprocedures en bewaar geprinte logboeken voor uw dossier
- Maak een back-up van uw gegevens voordat u een schijf wist, gebruik de wisser als een SATA-dock
- Ondersteunt USB 3.0 gegevensoverdrachtssnelheden van 5 Gbps

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.0

Bus type	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	Xilinx - Spartan-6

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Nee
Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM
Hot-swappable	Ja
MTBF	8640 uur

Connector(en)



Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Andere aansluiting(en)	DB 9-pin Serial

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Voor het afdrukken van kassabonnen via de RS232 seriële poort is een printer nodig die de ESC/P printer controle taal ondersteunt.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	2-regel LCD-scherm aan de bovenkant
	Power-LED
	Activiteit-LED
	HPA/DCO Detect LED

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.4 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
---------------------	-----------------------------



Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	5.5 in [14 cm]
Breedte product	4.8 in [12.3 cm]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	23.2 oz [656 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	14.6 in [37.2 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.5 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	harde-schijfwisser en dock
	USB 3.0-kabel
	universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

