

Hårddiskrensare and dockningsstation - Fristående med stöd för 4Kn

Produkt ID: SDOCK1EU3P2



Med denna hårddiskrensare kan du rensa en SATA SSD eller hårddisk utan att ansluta till en värddator. Den är kompatibel med diskar på 2,5 och 3,5 tum och har stöd för SATA I, II och III samt hårddiskar med stor kapacitet, inklusive 4Kn

Du kan känna dig trygg med den här hårddiskrensaren när du vill ta hårddiskar ur drift eller helt enkelt återanvända dem. Inga data blir kvar på hårddisken och ingenting går att återställa med programvara för dataåterställning.

SSD- och hårddiskrensaren har nio rensningslägen för att stöda en rad olika säkerhetskrav, inklusive:

- Snabb rensning
- Enskild och flera överskrivningar
- Anpassad rensning
- Säker rensning
- Förbättrad säker rensning

Denna hårddiskraderare säkerställer att data rensas (säkert radering), vilket krävs av myndigheter och organisationer med strikta riktlinjer för borttagning av data. Wipe är en mycket säker metod för att radera data från din lagringsenhet och den uppfyller NIST 800-88 Rev. 1 media sanitetsstandard som fastställts av National Institute of Standards and Technology.

Hårddiskrensaren kan ansluta till en skrivare i RS232-serien för utskrift av ett register över rensningsproceduren. Kvittot visar tid och datum för rensningen samt vilket rensningsläge som användes.

LCD låter dig även övervaka rensningsprestanda och slutförande.

Hårddiskrensaren kan användas som en SATA-docka när den är ansluten till en dator med USB 3.0. Den stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

När den används som en docka kan du:

- Säkerhetskopiera en hårddisk
- Testa en hårddisk
- Överföra data till en hårddisk

SDOCK1EU3P2 är TAA-kompatibel och stöds av StarTech.coms 2 årsgaranti med livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- För IT-tekniker och yrkespersoner som snabbt och säkert behöver rensa SSD- och HDD-enheter
- Systemadministratörer, IT-proffs och företagsadministratörer som behöver snabb åtkomst till enheter
- IT-tekniker som regelbundet testat eller utvärderat olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Funktioner

- Sanitera disk snabbt och säkert med den här SSD HDD-rensaren med rensningslägen som uppfyller globala standarder och är NIST 800-88 Rev. 1 Purge-kompatibel
- Övervaka status på rensningsprocedurerna och skriv ut loggar för dina register
- Säkerhetskopiera dina data innan du rensar en hårddisk med hårddiskrensaren som en SATA-docka
- Stöder USB 3.0-dataöverföringshastigheter på 5 Gbit/s

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0

Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	Xilinx - Spartan-6

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	3 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Nej
Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 10 TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	8 640 timmar

Kontakt(er)



Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Övriga gränssnitt	DB 9-pin Serial

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	LCD-display med 2 rader på ovansidan
	Ström-LED
	LED för aktivitet
	LED för HPA/DCO-identifiering

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.4 A
Utspänning	12V DC
Utström	5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	60

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet 10% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	5.5 in [14 cm]
Produktbredd	4.8 in [12.3 cm]
Produkt höjd	2.8 in [70 mm]
Produktvikt	23.2 oz [656 g]

Förpackning

Package Length	14.6 in [37.2 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.5 lb [2.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	enhetsrensare och docka
	USB 3.0-kabel
	universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

