

Hårddiskraderare med ett fack, fristående HDD-/SSD-raderare, USB 3.0 till SATA II (3 Gbps), 9 raderingslägen, LCD-bildskärm, säker dockningsstation för hårddiskraderare, DB-9-skrivarport, TAA-kompatibel

Produkt ID: SDOCK1EU3P



Få ut det mesta ur dina SATA-enheter. Denna fristående raderings-dockningsstation låter dig radera dina 2,5" och 3,5" solid state-enheter eller hårddiskar utan att ansluta till en värddator så att det är enkelt att få ny användning av din SATA-enhet. För extra sinnesro skriver dockningsstationen ut en bekräftelse när data har raderats säkert.

Raderings-dockningsstationen är dessutom en dockningsstation med ett fack för din SATA-enhet med snabb USB 3.0-prestanda, även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).

Med industri-erkända raderingslägen kan du vara säker på att den fristående raderaren säkert rensar, raderar eller sanerar data från din 2,5" eller 3,5" SSD eller HDD.

Hårddiskrensaren stöder nio rensningslägen, inklusive Quick Erase, Single and Multi-pass Overwrites, Custom Erase, Secure Erase och Enhanced Secure Erase. Raderingsproceduren multi-pass-överskrivning (3-pass överskrivning av hela enheten) möter kraven på DoD-standarder (5220.22-M).

Med raderings-dockningsstationen kan du ansluta till en RS232 seriell skrivare för att skriva ut en rapport över raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Denna funktion är idealisk för IT-tekniker, systemadministratörer eller andra avdelningar som behöver bekräftelse vid radering av känslig eller konfidentiell information. Som referens visar kvittot tydligt tid och datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts. Denna hårddiskraderare säkerställer att data rensas (säkert radering), vilket krävs av myndigheter och organisationer med strikta riktlinjer för borttagning av data. Wipe är en mycket säker metod för att radera data från din lagringsenhet och den uppfyller NIST 800-88 Rev. 1 media sanitetsstandard som fastställts av National Institute of Standards and Technology.

För IT-tekniker eller proffs som behöver kontrollera filer eller testa olika hårddiskar eftersom

dockningsstationen låter dig hot-swap:a enheter vid behov. Dockningsstationen har ett SATA-fack med toppmatning för enkel åtkomst till din enhet, vilket gör det enkelt att snabbt säkerhetskopiera eller föra över data till en hårddisk eller solid state-enhet.

Med sitt stöd för SATA I och II och enheter med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) är denna dockningsstation kompatibel med i stort sett vilken 2,5-tums och 3,5-tums SATA SSD eller HDD som helst.

Raderings-dockningsstationen fungerar dessutom med mSATA-enheter och M.2-enheter med hjälp av en kompatibel adapter från StarTech.com:

mSATA-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD till 2,5 tums SATA-adapter-konverterare

M.2-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD till 2,5 tums SATA-adapter-konverterare

Raderings-dockningsstationen är OS-oberoende vilket garanterar snabb och enkel installation. Den kompakta designen och lilla storleken gör att den enkelt får plats på arbetsytan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- IT-tekniker och proffs som snabbt och säkert behöver radera data för att få ny användning av SSD- eller HDD-enheter
- Systemadministratörer, IT-proffs och företagsadministratörer som behöver snabb åtkomst till enheter
- IT-tekniker som regelbundet testat eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Funktioner

- FRISTÅENDE HÅRDDISKRADEARE: Den här hårddiskrensaren/-saneraren med ett fack har 9 raderingslägen, fungerar som en USB- till SATA-adapter och kan radera diskar på egen hand. Verktyg för radering av hårdvara

- **KOMPATIBILITET MED ENHETER:** Fungerar med 2,5/3,5 tums SATA-enheter oavsett kapacitet eller filformat - OS-oberoende - SATA II (3 Gbps) - Kompatibla hårddiskadaptrar: mSATA-(SAT32MSAT257), SATA M.2-adaptrar (SAT32M225) säljs separat
- **RADERINGSLÄGEN:** 9 raderingslägen, inklusive snabb radering, överskrivning i ett eller flera steg, anpassad radering, säker och förbättrad säker radering (uppfyller NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) - DB-9-port (RS232) för skrivare - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Verktygsfri design - TAA-kompatibel
- **LCD-MENYDISPLAY:** Digital LCD-bildskärm med tryckknappsnavigering för enkel konfiguration och inställning av enheten - Lysdioder med flera funktioner - Uppgraderbar firmware för framtida standarder - Inkluderar 0,9 m USB 3.2 (5 Gbps) Type-A-kabel och universell strömadapter
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här fristående hårddiskraderaren är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på teknisk support dygnet runt på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	3 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Raderingslägen	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
	7-Pass Overwrite
	Custom Erase

		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 6 TB 7200 RPM
	Hot swap-förmåga	Ja
Kontakt(er)	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	Övriga gränssnitt	1 - DB 9-pin Serial
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Kvittoutskrift genom den seriella RS232-porten kräver en skrivare med stöd för ESC/P-skrivarkontrollspråk.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - LCD-display med 2 rader på ovansidan
		1 - LED för ström&aktivitet
		1 - LED för HPA/DCO-identifiering
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.4 A
	Utspänning	12V DC
	Utström	5 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M

	Strömförbrukning	60
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	5.5 in [14 cm]
	Produktbredd	4.8 in [12.3 cm]
	Produkthöjd	2.8 in [7 cm]
	Produktvikt	23.2 oz [656 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	14.8 in [37.6 cm]
	Package Width	7.4 in [18.7 cm]
	Paketets höjd	3.5 in [9.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.5 lb [2.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - hårddiskraderare och USB 3.0-dockningsstation
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Universell strömadapter
		4 - strömadapter-kontakt (NA/EU/UK/AU)
		1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.