

Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

N° de produit: SDOCK2U313



StarTech.com

Atteignez une performance et une capacité de stockage inégalées avec cette station d'accueil USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) à deux disques. Étant donné qu'elle prend en charge des SSD et des disques durs de 2,5 pouces et 3,5 pouces, sa capacité de stockage s'élève à 12 To (6 To par lecteur).

Avec ses vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s, soit deux fois la vitesse de l'USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), l'USB 3.1 Gen 2 est synonyme d'augmentation de la bande passante et de la vitesse. Il vous permet de profiter des qualités exceptionnelles des tout derniers modèles de SSD et de disque dur, tout en réduisant le ralentissement du transfert de données.

Il est plus facile que jamais d'ancrer et d'échanger des disques depuis votre ordinateur de bureau ou portable. Il suffit de les insérer dans la fente de chargement du haut, sans outil ni tiroir à manipuler. Le bouton d'éjection de HDD facilite et simplifie leur retrait.

La station d'accueil à deux disques comprend un câble USB Type-A vers Type-B assurant la rétrocompatibilité avec vos périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.x actuels. Elle prend également le protocole UASP en charge, ce qui améliore encore les résultats.

L'utilité de cette station d'accueil pour disques durs peut être augmentée grâce à notre adaptateur de disque dur SATA vers IDE(SAT2IDEADP), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 pouces ou 3,5 pouces dans une station d'accueil pour disque dur SATA.

Le modèle SDOCK2U313 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Parfait pour les concepteurs de système et les professionnels des IT qui doivent créer des images de disque rapidement
- Sauvegardez rapidement vos données pour les archiver sur un disque externe
- Transférez les données d'un disque dur vers un autre
- Pratique pour les techniciens qui testent ou évaluent les performances de plusieurs disques durs
- Sauvegardez vos données importantes, puis rangez votre disque dur dans un endroit sûr

Spécifications techniques

- Accédez à vos données depuis deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces par USB 3.1 Gen 2 ultrarapide
- Prend en charge SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
- Interface USB Type-A assurant la rétrocompatibilité avec les périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.x
- Format à baie double et chargement par le haut avec bouton d'éjection intégré facilitant l'accès au disque
- Prise en charge UASP pour une meilleure performance
- Prend en charge des disques d'une capacité jusqu'à 12 To (6 To par baie)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.1 Gen 2
Type de bus	USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques	2
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible
Nombre de baies 2,5	2

pouces

Nombre de baies 3,5
pouces internes 2

ID du chipset ASMedia - ASM1352R

Performance

Vitesse max. de
transfert de données 10 Gbit/s

Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Prise en charge UASP Oui

Support TRIM Oui

4Kn Support Oui

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Capacité max. de
disque Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 6
To à 7 200 tr/min

Connecteur(s)

Connecteurs de disque Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Connecteurs hôte USB 3.1 USB Type-B (9 broches, deuxième génération, 10
Gb/s)

Logiciel

Compatibilité système OS independent; No software or drivers required
d'exploitation

Notes spéciales / Configuration

Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM
with USB to SATA devices.

Indicateurs

Indicateurs lumineux Alimentation

Activité de disque dur

Alimentation



Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.3A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3000 mA
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	36

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	5.2 in [13.2 cm]
Largeur du produit	5.8 in [14.8 cm]
Hauteur du produit	2.8 in [70 mm]
Poids du produit	17.7 oz [502 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]



Package Height 4.7 in [12 cm]

Poids brut 34.6 oz [980 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Station d'accueil USB 3.1 double HDD

Câble USB 3.1 A vers B - 1 m

Adaptateur d'alimentation universel - 1,25 m (câble)

Fiches d'Adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / EU /
GB / AU)

Guide d'installation rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

