

USB 3.1 (10bps) dubbel harddisk docking station voor 2,5 en/of 3,5" SATA SSD/HDD

Productcode: SDOCK2U313



StarTech.com

Krijg ongeëvenaarde prestaties en opslagcapaciteit met dit USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) docking station met 2 schijven. Het ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch form factor solid-state drives en harde schijven, met een hoge opslagcapaciteit van 12 TB (6 TB per schijf).

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Het docken en swappen van schijven van uw desktop of laptop is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Plaats uw schijven gewoon in de toplader sleuf, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de HDD-uitwerpknop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.

Het docking station met 2 schijven wordt geleverd met een USB Type-A-naar-B-kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

Breid de waarde van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA hard drive dock kunt steken.

De SDOCK2U313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Geschikt voor technici die meerdere harde schijven testen of vergelijken
- Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

## Eigenschappen

- Open data van twee 2,5/3,5 inch SATA SSD's/HDDs via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Ondersteunt grote schijfcapaciteiten tot 12 TB (6 TB per bay)
- Design met 2 bays en toplader met ingebouwde uitwerpknop voor gemakkelijke schijftoegang
- USB Type A-interface voor neerwaartse compatibiliteit met USB 3.0, 2.0 en 1.x

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	2
Aantal interne 3,5 inch	2

bays

Chipsetcode ASMedia - ASM1352R

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm

---

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

---

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Schijfactiviteit

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.3A



Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3000 mA
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.2 in [13.2 cm]
Breedte product	5.8 in [14.8 cm]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	17.7 oz [502 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.7 in [12 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	34.6 oz [980 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.1 dual HDD docking station
-------------	----------------------------------



USB 3.1 A-naar-B kabel - 104 cm

Universele voedingsadapter - 125 cm (kabel)

Verkorte handleiding

Voedingsadapterstekkers (N-A/EU/VK/AU)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

