

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Produkt ID: SDOCK2U313



StarTech.com

Få oöverträffad prestanda och lagringskapacitet med denna USB 3.1 Gen 2-dockningsstation (10 Gbps) med två fack. Den stöder solid state-enheter och hårddiskar på både 2,5" och 3,5", med en hög lagringskapacitet på 12 TB (6 TB per enhet).

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.


Det har aldrig varit enklare att docka och byta enheter från din stationära eller bärbara dator. För helt enkelt in enheterna ovanifrån utan att verktyg eller brickor behövs. HDD-utmatningsknappen ger snabb och enkel frånkoppling av enhet.

Dockningsstationen med två fack levereras med en USB Type-A till B-kabel som ger bakåtkompatibilitet med dina befintliga USB 3.0-, 2.0- och 1.x-enheter. Den stöder dessutom UASP för förbättrad prestanda.

Öka värdet ytterligare på denna dockningsstation för hårddiskar med hjälp av vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), som gör det enkelt att sätta in en 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

SDOCK2U313 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för systembyggare och IT-proffs som behöver komma åt enheter för imaging snabbt
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern enhet för arkivering
- För över data från en hårddisk till en annan
- Praktiskt för tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar
- Ta enkelt med dig säkerhetskopierad data till en annan plats för säker förvaring

Funktioner

- Nå data från två 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter över supersnabb USB 3.1 Gen 2
- Stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- USB Type A-gränssnitt för bakåtkompatibilitet med USB 3.0, 2.0 och 1.x
- Två fack med toppmatning och inbyggd utmatningsknapp för enkelt åtkomst till enheterna
- UASP-stöd för förbättrad prestanda

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA

Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	2
Antal interna 3,5 tums fack	2
Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	2 - HDD-aktivitet

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.3A



Utspänning	12V DC
Utström	3000 mA
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	5.2 in [13.2 cm]
Produktbredd	5.8 in [14.8 cm]
Produkt höjd	2.8 in [7.0 cm]
Produktvikt	1.1 lb [0.5 kg]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.1 dubbel HDD-dockningsstation
	1 - USB 3.1 A-till-B-kabel - 1 m
	1 - Universell strömadapter - 125 cm (kabel)



4 - Strömadapter-kontakter (NA/EU/UK/AUS)

1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

