

## USB 3.1 (10Gbps) Standalone Duplicator Dock voor 2.5" & 3.5" SATA SSD/HDD schijven - met Fast-Speed Duplication tot 28GB/min

Productcode: SDOCK2U313R



Snel harde schijven dupliceren met een snelheid tot 28 GB per minuut voor SSD's, zonder verbinding te maken met uw computer. Met deze duplicator dock kunt u standalone schijven klonen, zodat u uw data gemakkelijk kunt back-uppen en uw schijven exact kunt spiegelen. U kunt het dock ook op uw computer aansluiten via USB 3.1 (10 Gbps), voor het docken en swappen van uw schijven als onderdeel van een schaalbare opslagoplossing.

Het dupliceren van een harde schijf of solid-state drive is een effectieve manier om uw besturingssysteem en data van de ene schijf naar de andere over te zetten, of een exacte kopie te maken ter bescherming van uw belangrijke data. Met deze schijfduplicator kunt u uw schijf sectorgewijs klonen, inclusief partities en bootsectordata, om data-integriteit en -consistentie voor gevoelige acties zoals dataherstel te garanderen.

Het duplicator dock bespaart u waardevolle tijd met SSD-duplicatiesnelheden tot 28 GB per minuut. U kunt een 2,5 of 3,5 inch SATA SSD of HDD eenvoudig dupliceren, zonder de duplicator op een hostcomputer te hoeven aansluiten.

Het duplicator dock biedt ook een externe opslagoplossing, zodat u uw schijven kunt docken via USB 3.1 Gen 2 met UASP-ondersteuning, waardoor u kunt profiteren van datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps. Elke schijfsleuf ondersteunt een harde schijf met hoge capaciteit of solid-state drive, getest tot 6 TB.

Bij het duplicator dock worden twee USB-kabels geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets die zijn voorzien van een USB-C™ poort, alsmede verouderde apparaten. Daarnaast worden zowel USB-C naar B- als USB-A naar B-kabels meegeleverd. Het duplicator dock is ook compatibel met een Thunderbolt™ 3 USB-C poort.

Het dock heeft een toplaad design dat op een toaster lijkt, zodat u eenvoudig uw schijven erin kunt steken. Het heeft ook kleppen voor het stabiliseren van de schijven die in de sleuf worden gestoken en

die voorkomen dat vreemde voorwerpen in de schijf sleuven terechtkomen.

En omdat de duplicator zowel gereedschaps- als trayloos is, kunnen schijven snel en probleemloos erin worden gestoken. LED's geven direct de huidige status van het duplicatieproces aan, inclusief de specifieke duplicatiemodus, de HDD-status en de voortgang van het klonen. Met de HDD-eject knop kunnen schijven snel en eenvoudig worden verwijderd.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en docken, ondersteunt de SDOCK2U33RE het gebruik van diverse schijfadaptors. De StarTech.com adaptors in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE-schijfadapter - SAT2IDEADP  
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD-adapter - SAT2MSAT25  
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter - SAT32M225

De SDOCK2U313R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Dupliceer een 2,5 inch of 3,5 inch SSD/HDD om een exacte kopie te maken van een bronschijf naar een andere schijf
- Maak identieke back-ups voor systeeminrichtingen die hetzelfde schijfbeeld vereisen
- Krijg snel toegang tot harde schijven of swap HDD's of solid-state drives voor het eenvoudig back-uppen / herstellen van data

### Eigenschappen

- Snel harde schijven dupliceren, zonder een hostcomputer, met een snelheid tot 28 GB per minuut voor SSD's
- Bestanden met hoge snelheid overdragen tussen een gedockte harde schijf en een hostcomputer
- Ondersteunt 3,5 inch en 2,5 inch SATA SSD's/HDD's
- USB 3.1 (10 Gbps) met UASP-ondersteuning voor hoge datatransmissiesnelheden en back-up
- Ondersteunt SATA I/II/III (tot 6 Gbps)
- Design met dubbele bay en bovenlaad sleuf (toaster-stijl) met schijf-klep en HDD-uitwerpknop
- Gereedschaps- en trayloos design

- Multifunctionele LED's
- Neerwaarts compatibel
- Compatibel met SAT2IDEADP voor extra IDE schijf ondersteuning
- Werkt zowel met USB-C als USB-A apparaten, inclusief twee meegeleverde kabels
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
- Biedt TRIM ondersteuning

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	ASMedia - ASM1352R

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Nee



RAID	Nee
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	28GBpm
Max. schijfcapaciteit	Getest met schijven tot 6 TB
Hot-swappable	Ja

---

#### Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

---

#### Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Modus
	HDD status
	Klonen

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3000 mA



Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

---

Gebrieksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Opslagtemperatuur	-20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Max. schijfhoogte	1.0 in [25.4 mm]
Lengte product	5.6 in [14.2 cm]
Breedte product	5.2 in [13.2 cm]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	17.9 oz [508 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	11.8 in [30 cm]
Package Height	3.5 in [88 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	35.0 oz [992 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.1 duplicator docking station
	Verkorte handleiding



USB-C naar B-kabel - 101 cm

universele voedingsadapter (NA/EU/GB/AU) - 103 cm (kabel)

USB 3.0 A naar B kabel - 103 cm

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

