

Fristående hårddiskduplikator, HDD/SSD-klonerare/-kopierare med dubbla fack, USB 3.1 (10 Gbps) till SATA III (6 Gbps) HDD/SSD-dockningsstation, dockningsstation för hårddiskduplikator, hårddiskklonare

Produkt ID: SDOCK2U313R



Duplicera enheter snabbt med hastigheter på upp till 28 GB per minut för SSD-enheter utan att behöva ansluta till datorn. Dupliceringsdockningsstationen har fristående enhetskloning som gör det enkelt att säkerhetskopiera din data och göra exakta avbildningar av dina enheter. Du kan dessutom ansluta dockningsstationen till din dator genom USB 3.1 (10 Gbps) för att docka och byta dina enheter som en del av en skalbar lagringslösning.

Att duplicera en hårddisk eller solid state-enhet är ett effektivt sätt att flytta ditt operativsystem och din data från en enhet till en annan, eller för att skapa en exakt kopia för att skydda din viktiga data. Denna enhetsduplikator låter dig skapa en klon av din enhet, sektor-för-sektor, inklusive partitioner och information om startsektor för att garantera dataintegritet och konsekvens för känsliga operationer som dataåterställning.

Dupliceringsdockningsstationen besparar dig värdefull tid med SSD-dupliceringshastigheter på upp till 28 GB per minut. Du kan enkelt duplicera en 2,5" eller 3,5" SATA SSD- eller HDD-enhet utan att behöva ansluta duplikatorn till en värddator.

Dupliceringsdockningsstationen är dessutom en extern lagringslösning som låter dig docka dina enheter genom USB 3.1 Gen 2 med UASP-stöd för höga dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps. Varje enhetsport har individuellt stöd för en hårddisk med hög kapacitet eller solid state-enhet, testad upp till 6 TB.

Dupliceringsdockningsstationen levereras med två USB-kablar för flexibel användning med de senaste bärbara datorerna och surfplattorna med en USB-C™-port, samt äldre enheter. Både USB-C till B- och USB-A till B-kablar ingår. Dupliceringsdockningsstationen är dessutom kompatibel med en Thunderbolt™ 3 USB-C-port.

Dockningsstationen har toppmatning i brödrost-stil som gör det enkelt att föra in enheterna. Den har

dessutom enhetsdörrar som hjälper till att stabilisera enheterna som är införda i porten och förhindrar främmande objekt att komma in.

Dupliceringsdockningsstationen är både verktygslös och hyllfri för snabba och problemfria insättningar. LED-indikatorer låter dig veta på håll dupliceringsprocessens nuvarande status, inklusive det specifika dupliceringsläget, HDD-status och kloningsprogressen. HDD-utmatningsknappen gör det snabbt och enkelt att ta ur en enhet.


SDOCK2U33RE stöder användning av olika enhetsadapterar för extra kompatibilitet med olika enhetstyper vid duplicering och dockning. Listan nedan över StarTech.com-adapterar har testats specifikt för att garantera kompatibilitet med denna enhetsduplicator:

SATA till 2,5 in eller 3,5 in IDE-hårddiskadapter - SAT2IDEADP

2,5 in SATA till Mini SATA SSD-adapter - SAT2MSAT25

M.2 SSD till 2,5 in SATA-adapter - SAT32M225

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Duplicera en 2,5" eller 3,5" SSD/HDD för att skapa en exakt kopia av källdisken på en annan hårddisk
- Skapa identiska säkerhetskopior för systembyggen som kräver samma enhetsavbildning
- Få åtkomst till eller byt hårddiskar och solid state-enheter snabbt för enkel säkerhetskopiering/återställning av data

Funktioner

- **DUPLICERA OCH DOCKA SATA-ENHETER:** Den här hårddiskduplicatorn med dubbla fack har en funktion för fristående enhetskloning av 2,5-/3,5-tums SATA-enheter utan dator. Den här dockningsstationen kan också användas som en USB- till SATA-adapter för snabb åtkomst till dina SATA-enheter via USB
- **KOMPATIBILITET MED ENHETER:** Fungerar med 2,5-/3,5-tums SATA HDDS och SSD-diskar av alla

kapaciteter | 4Kn-kompatibel | OS-oberoende | Bakåtkompatibel med SATA I/II | Inkluderar 90 cm USB-C/A-kablar och universell strömadapter | IDE-adapter (SAT2IDEADP) säljs separat

- **DUPLICERINGSLÄGE:** Fristående sektor-för-sektor-duplicering fungerar med alla filformat och kopierar hela enheten, inklusive tomma sektorer, med hastigheter på upp till 28 GB/min. Måldisken måste vara lika stor eller större än källdisken.
- **SPECIFIKATIONER:** Dockningsstation för duplikator med 2 fack och TRIM | SATA III (6 Gbps) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Vårdanslutning (valfritt) | Verktygslös/facklös design | Toppmatad med hårddiskluckor och utmatningsknappar | Lysdioder för ström och status med flera funktioner
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här hårddiskduplikatorn är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans dygnet runt på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Nej

	RAID	Nej
	Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	28GBpm
	Maximal enhetskapacitet	Testat med enheter med upp till 6 TB
	Hot swap-förmåga	Nej
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström
		1 - Läge
		2 - HDD-status
		1 - Klon
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5A
	Utspänning	12V DC

Utström	3000 mA
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C - 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Maximal enhetshöjd	1.0 in [25.4 mm]
Produktlängd	5.6 in [14.2 cm]
Produktbredd	5.2 in [13.2 cm]
Produkthöjd	2.8 in [7.0 cm]
Produktvikt	1.1 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Paketets höjd	4.9 in [12.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.1-dupliceringsdockningsstation
	1 - USB-C till B-kabel - 101 cm

1 - USB-A till B-kabel - 103 cm

1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU) - 103 cm
(kabel)

1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.