

USB 3.0 dubbel harddisk docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SSD / HDD – SATA 6 Gbps

Productcode: SDOCK2U33



Met het SDOCK2U33 dual 2,5/3,5" SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop, met slechts één USB-poort.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol), kunt u met dit harde-schijf docking station het maximale halen uit de snelste schijftechnologieën zoals SATA III (6 Gbps), solid state drives (SSD) en hybride schijven, omdat het 70% sneller is dan traditionele USB 3.0 wanneer het wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor nadere informatie.

De hard drive dock heeft onafhankelijke aan/uit-knoppen voor elke afzonderlijke schijf, waardoor u elke harde schijf apart kunt besturen. Daardoor kunt u de ene schijf hot-swappen, terwijl u data naar de andere kopieert. Daardoor bespaart u tijd.

Breid de mogelijkheden van dit harde schijf docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCK2U33 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De SDOCK2U33 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in

Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
MTBF	30.000

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding / activiteit
-----------------	----------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.3 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3 A
Stekkertype	M



Vermogensopname 36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV~80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.8 in [14.8 cm]
Breedte product	5.2 in [13.2 cm]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	18.1 oz [513 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Package Height	8.3 in [21.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.2 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB 3.0 naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf docking station</p> <p>1 m USB 3.0 kabel</p> <p>Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>Handleiding</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

