

USB 3.0 / eSATA dubbel harde-schijf docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SATA SSD / HDD – SATA 6 Gbps

Productcode: SDOCK2U33EB



Met het SDOCK2U33EB dubbele 2,5 inch SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop met slechts één eSATA- of USB-poort.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt het docking station de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan de behuizing worden aangesloten via USB 3.0 met een transmissiesnelheid tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller, zodat u uw SATA III harde schijven maximaal kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Het harddisk docking station ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid state drives (SSD), waardoor u tijd kunt besparen door het maximale uit uw schijf te halen.

Breid de mogelijkheden van dit harddisk docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.

De SDOCK2U33EB wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte

StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor imaging
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

### Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- eSATA of USB-hostverbinding
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	JMicron - JMS562

<b>Prestaties</b>		
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
UASP ondersteuning	Ja	
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)	
Port-multiplier	Ja	
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)	
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles	
<b>Connector(en)</b>		
Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)	
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 eSATA (7-polig, data)	
<b>Software</b>		
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>		
Notitie	Beide schijven kunnen alleen worden gedetecteerd terwijl ze eSATA zijn aangesloten, wanneer de hostcontroller SATA Port Multiplier ondersteunt.	
<b>Indicatoren</b>		
LED-indicatoren	Power Schijf 1 activiteit Schijf 2 activiteit	
<b>Voeding</b>		
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter	
Ingangsspanning	100 - 240 AC	

Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3.0 A
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV~80%RV

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.6 in [14.3 cm]
Breedte product	5.2 in [13.2 cm]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	18.5 oz [524 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0/eSATA naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf docking station
-------------	--



USB 3.0-kabel

eSATA-kabel

universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ)

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

