

Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Produkt ID: SDOCK2U33EB



SDOCK2U33EB dubbel dockningsstation för 2,5/3,5" SATA-enheter gör det möjligt att docka och byta enheter från din stationära eller bärbara dator samtidigt med en enda eSATA- eller USB-port.

Dockningsstationen stöder SATA III-överföringshastigheter – upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. För universell kompatibilitet kan dockningsstationen anslutas genom USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps samt stöd för UASP, vilket i sin tur stöder prestanda på upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller för att utnyttja dina SATA III-hårddiskars fulla potential. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Dockningsstationen för hårddiskar stöder de snabbaste teknikerna inklusive SATA III (6 Gbps), hybridenheter och SSD-enheter så att du kan spara tid genom att få ut det mesta ur dina enheter.

Öka värdet ytterligare på denna dockningsstation för hårddiskar genom att lägga till vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), vilken gör det enkelt att sätta in vilken 2,5 eller 3,5" IDE-hårddisk som helst i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCK2U33EB alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

SDOCK2U33EB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- För systembyggare och IT-specialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Överför data från en hårddisk till en annan
- Tekniker som testat eller utvärderar flera hårddiskar
- Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Funktioner

- Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
- eSATA- eller USB-värdanslutning
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
- Dubbla, toppmatade enhetsfack med enhetsluckor

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar

	Chipset-ID	JMicron - JMS562
<hr/>		
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Port Multiplier	Ja
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 7200 RPM 3,5" hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 2TB 5900 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
	Inläkningshastighet	15,000 Cycles
<hr/>		
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 eSATA (7-stifts, data)
<hr/>		
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Värdkontrollen måste stödja SATA Port Multiplier för att båda enheterna ska kunna upptäckas när de är anslutna via eSATA.
<hr/>		
Indikatorer		
	LED-indikatorer	Ström Enhet 1 aktivitet Enhet 2 aktivitet
<hr/>		
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC



Inström	1.5 A
Utspänning	12V DC
Utström	3.0 A
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20 %~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.6 in [14.3 cm]
Produktbredd	5.2 in [13.2 cm]
Produkt höjd	2.8 in [70 mm]
Produktvikt	18.5 oz [524 g]

Förpackning

Package Length	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0/eSATA till dubbel dockningsstation för 2,5/3,5" SATA-hårddiskar
	USB 3.0-kabel
	eSATA-kabel



universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

