

USB 3.0 dubbele SATA harde schijf docking station met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP-ondersteuning en ventilator - wit

Productcode: SDOCK2U33HFW



Met de SDOCK2U33HFW USB 3.0 dubbele harddisk dock met USB-hub voor snel opladen kunt u twee SATA 2,5 of 3,5 inch harde schijven (HDD) of solid-state drives (SSD) tegelijkertijd aansluiten op een computer via USB, terwijl u beide schijven onafhankelijk van elkaar kunt in- of uitschakelen. De behuizing ondersteunt UASP en zorgt voor een optimale USB 3.0 verbinding, maar is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-hostverbindingen.

De harde-schijf-dock heeft een geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub waarmee u max. 2 extra USB 3.0 apparaten via dezelfde USB-verbinding op uw computer kunt aansluiten. Een van de poorten van de hub heeft ook een snelle-oplaadmogelijkheid, waarmee iPads en andere mobiele apparaten net zo effectief kunnen worden opgeladen als via een wandcontact. Deze snelle-oplaadpoort is speciaal ontworpen voor compatibiliteit met vele verschillende tablets en smartphones.

Dankzij de UASP-ondersteuning werkt deze behuizing tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III, schijven met een grote capaciteit (getest tot 4 TB) en 2,5 of 3,5 inch harde schijven, is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een aanzienlijk grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer. Bovendien verlaagt het configureerbare energiebeheer het energieverbruik en vergroot de levensduur van uw schijven door onnodige toegang te vermijden.

Het docking station is voorzien van een 80 mm koelventilator waardoor de betrouwbaarheid en levensduur van HDD's wordt vergroot door de schijven koeler te houden. Met de toerentalregelaar kunt u het toerental van de ventilator direct aanpassen voor elk type HDD, of om het juiste evenwicht te vinden tussen koelen en geluidsvermindering.

Breed de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze

SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCK2U33HFW alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Dankzij het gelijkmatige witte design en gestroomlijnde zilveren sierstrip past de SDOCK2U33HFW prima bij uw Apple® Mac® en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Uw data snel back-uppen naar een extern data-archief
- Systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Data gemakkelijk kopiëren van de ene externe schijf naar de andere in één extern dock via één USB-verbinding
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen
- IT-personeel dat tablets en smartphones moet opladen
- Dataherstelspecialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven om data te herstellen/terug te halen

Eigenschappen

- Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)
- UASP-compatibel

- Geïntegreerde USB 3.0 hub met snelle-oplaadpoort
- 80mm koelventilator met variabele snelheidsregeling (inclusief Uit)
- Configureerbaar energiebeheer
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen
- Stijlvol volledig wit design met zilveren sierstrip

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	80 mm
Interface	USB 3.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Filtertype	Gaas
Chipsetcode	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven

Connector(en)	Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	Andere aansluiting(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	NB: Bepaalde apparaten ondersteunen wellicht niet het gelijktijdig opladen en synchroniseren. Koppel het apparaat in dat geval los en zet de schakelaar Alleen opladen op "aan", en sluit het apparaat vervolgens weer aan.
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Voeding/activiteit (schijf 1) Voeding/activiteit (schijf 2)
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	72
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit & zilver
Lengte product	7.3 in [18.5 cm]
Breedte product	4.8 in [12.2 cm]
Hoogte product	5.7 in [14.5 cm]
Gewicht product	3.0 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.7 in [19.6 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	5.3 in [13.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.3 lb [1.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	Docking Station
	USB 3.0 kabel (1 m)
	Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

