

eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Produkt ID: SDOCK2U33RE



Den SDOCK2U33RE dubbla 2,5/3,5" SATA HDD/SSD-duplikatorn och dockningsstationen låter dig duplicera/klona en befintlig hårddisk utan att använda dig av en värddator -- eller docka och byta enheter från din stationära eller bärbara dator samtidigt med en enda USB- eller eSATA-port.

SDOCK2U33RE har en praktiska dubbel-funktioner. Som en hårddisk-duplikator låter SDOCK2U33RE dig skapa en exakt klon, sektion för sektion, från en hårddisk till en annan, inklusive partitioner och information om startsektor -- för att garantera dataintegritet och konsekvens för känsliga operationer som dataåterställning. Som en extern hårddisk-dockningsstation låter SDOCK2U33RE dig ansluta dina enheter genom antingen eSATA eller USB och varje enhetsfack har individuellt stöd för 2,5/3,5" hårddiskar eller solid state-enheter med hög kapacitet, testade med upp till 4 TB.

Med stöd för SATA III (6 Gbps) kan du maximera effektiviteten med dupliceringshastigheter på upp till 22 GB i minuten och eSATA-dockningshastigheter på upp till 6 Gbps. Dockningsstationen kan även anslutas genom USB 3.0 med UASP för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps (70 % snabbare än vanlig USB 3.0). Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Dockningsstationen med dupliceringsfunktion är särskilt designad för problemfri användning med enkla knappar och plug-and-play-installation. SDOCK2U33RE låter dig snabbt docka dina hårddiskar eller starta duplicering av hårddiskar med ett knapptryck. Dessutom besparar den inbyggda LED-förloppsindikatorn dig tid genom att enkelt låta dig övervaka hela dupliceringsförloppet så att du vet exakt när det är dags att påbörja nästa process.

SDOCK2U33RE stöder användning av olika enhetsadaptrar för extra kompatibilitet med olika enhetstyper vid duplicering och snabbredning. Listan nedan över StarTech.com-adaptrar har testats specifikt för att garantera kompatibilitet med denna enhetsduplikator:

- SAT2IDEADP

mSATA-enheter - SAT2MSAT25

M.2-enheter (NGFF) - SAT32M225

SDOCK2U33RE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinet från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Spegling/kloning av disksektor för att skapa en exakt kopia av källanheten på en annan enhet.
- Skapa identiska säkerhetskopior för systembyggen som kräver samma enhetsavbildning
- Få åtkomst till eller byt hårddiskar snabbt för enkel säkerhetskopiering/återställning av data

Funktioner

- Fristående hårddisk-duplikation sektor för sektor med hastigheter på upp till 22 GB i minuten
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
- eSATA- och USB 3.0-värdanslutningar
- 1:1 hårddisk-duplikator och dockningsstation
- Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
- Stöder dubbla enheter med kapacitet på upp till 4 TB per fack (totalt 8 TB)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Dubbla, toppmatade enhetsfack med enhetsluckor

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	JMicron - JMS562

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nej
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	22GBpm
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 7200 RPM 3,5" hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 2TB 5900 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 eSATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Enhetsstatus
-----------------	--------------

Strömindikator

Lägesindikator

Förloppsindikator

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.3 A
Utspänning	12V DC
Utström	3000 mA
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Förvaringstemperatur	-20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	5.8 in [14.7 cm]
Produktbredd	5.2 in [13.2 cm]
Produkt höjd	2.8 in [70 mm]
Produktvikt	18.6 oz [528 g]

Förpackning

Package Length	4.6 in [11.8 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.0 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SATA HDD-duplikator och -dockningsstation
	USB 3.0-kabel
	eSATA-kabel
	universell strömadapter (NA,UK,EU, ANZ)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

