

Dual-Bay USB 3.0 naar SATA HDD Docking Station, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Hard Drive Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III SSD/HDD Docking Station, Hot-Swap Hard Drive Bays, Top-Loading Ontwerp

Productcode: SDOCK2U33V



Met dit dual-bay SATA HDD/SSD docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en swappen vanaf uw desktop of laptop, met één USB-poort. Het ondersteunt twee 2,5/3,5 inch SATA harde schijven of solid-state drives.


Het dual-bay docking station ondersteunt USB 3.0, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, en biedt snelle dataoverdracht tot 5 Gbps. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

Ideaal voor IT-professionals zoals systeembeheerder en technici, kunt u met dit hard drive dock onderhoudstaken efficiënter uitvoeren, zoals dupliceren van schijfbeelden, dataherstel, back-up en archivering van harde schijven en overdracht van content tussen schijven en apparaten. Het verbetert ook uw werkstroom omdat u snel toegang hebt tot uw harde schijven en schijven, indien nodig, eenvoudig kunt swappen.

Ontworpen voor gemakkelijk schijftoegang, verbetert het dock ook uw werkstroom omdat u snel toegang hebt tot twee harde schijven en schijven, indien nodig, eenvoudig kunt swappen. Het hard drive dock heeft een comfortabel toplader design met aparte schijfkleppen waardoor u schijven gemakkelijk kunt toevoegen of verwijderen.

Het dual-bay SATA HDD/SSD docking station is onafhankelijk van het besturingssysteem, en u hoeft geen stuurprogramma's of software te installeren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor imaging
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- **HDD DOCKING STATION:** This 2-bay hard drive docking station biedt toegang tot 2.5/3.5" SATA schijven voor file backup, disk imaging, of data transfer via USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- **COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt 2,5/3,5" SATA HDD's en SSD's van elke capaciteit - OS onafhankelijk - Compatibel met SATA I/II/III - IDE-adapter (SAT2IDEADP) apart verkrijgbaar - Inclusief USB-A-kabel van 1,2 m en universele power adapter
- **PERFORMANCE:** Gereedschaploos ontwerp maakt hot-swapping van een inactieve schijf mogelijk terwijl de andere bay in gebruik is - Drive bays met 15.000 inbreng-/verwijdercycli voor maximale duurzaamheid
- **SPECS:** 2-Bay HDD Dock - SATA I/II/III - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Host Connectie - Hot-Swappable Drive Bays - Top-Loading/Toaster-Style met Drive Sloten - LED Activity Lampjes

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	2

Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	ASMedia - ASM1153E

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Nee
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB bij 7200 rpm

Connector(en)

Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 en vorige Windows versies ondersteunen geen TRIM met USB naar SATA apparaten.
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - drive activiteits-LED
	1 - Power-LED

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV~80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	5.1 in [13.0 cm]
Breedte product	4.5 in [11.4 cm]
Hoogte product	2.4 in [6.2 cm]
Gewicht product	12.6 oz [356.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.4 in [13.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]

Package Height 5.0 in [12.6 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - drive docking station
	1 - 1,2m USB 3.0-kabel
	1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.