

4-Bay USB 3.1 naar SATA HDD Docking Station, 10 Gbps Hard Drive Dock, Externe 2.5/3.5" SSD/HDD Docking Station, SATA I/II/III, Hot-Swap HDD Dock, Dual 60mm Fans, Top-Loading Design

Productcode: SDOCK4U313



Dit 4-bay SATA HDD dockingstation geeft u simultaan toegang tot vier solid-state-schijven of harde schijven over USB 10 Gbps, en maakt het gemakkelijk om schijven te hot-swappen. Ideaal voor IT-professionals, het dockingstation biedt een grote datacapaciteit en snelle bestandentransfers, waardoor u uw werkstroom efficiënter kunt beheren.

Wanneer u een groot aantal schijven beheert, bespaart het HDD/SSD-dockingstation u tijd. Dock en vervang uw schijven snel voor disk imaging, dataherstel van defecte schijven, databack-ups of andere taken.

Het dockingstation voor harde schijven heeft ook SMART-ondersteuning om toegang mogelijk te maken tot belangrijke schijfgegevens, zoals gebruiksuren, aantal voedingscycli en schijfgezondheid.

Met USB 3.2 Gen 2 maakt het HDD dockingstation u mogelijk de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven te benutten, terwijl knelpunten in uw dataoverdracht worden opgelost.

Het dockingstation voor harde schijven bevat een USB Type-C-kabel om USB-C-uitgeruste laptops en apparaten aan te sluiten, en een USB Type-A-kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten.

Het dockingstation is ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter:

IDE harde schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Snel herstel en back-up van gegevens van een oude schijf
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Geschikt voor technici die meerdere harde schijven testen of vergelijken

Eigenschappen

- **HARDE SCHIJF DOCKING STATION:** Deze 4-bay hard drive dock biedt directe toegang tot vier 2,5/3,5" SATA harde schijven voor file back-up, disk imaging, of data transfer via USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Schijven eenvoudig hot-swappen zonder gereedschap
- **DRIVE COMPATIBILITY:** Geschikt voor 2,5/3,5" SATA HDD/SDD van elke capaciteit - OS Onafhankelijk - Backwards compatibel met SATA I/II - IDE adapter (SAT2IDEADP) apart verkrijgbaar - Inclusief 1m USB A/C kabels en universele power adapter
- **PERFORMANCE:** Dankzij onafhankelijk gevoede SATA-controllers kunnen schijven hot-swappen zonder andere actieve disk bays te onderbreken. Dubbele 60mm ventilators zorgen voor een optimale schijftemperatuur voor betrouwbaarheid en prestaties
- **SPECS:** 4-Bay HDD Dock - SATA I/II/III (1.5/3/6 Gbps) - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Host Connectie - Dual 60mm Fans - Gereedschaploos/Zonder Lade - Hot-Swappable Drive Bays - Top-Loading/Toaster-Style met Eject Drukknoppen - LED Activity Lampjes
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Quad Bay Hard Drive Dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	2 - 60 mm
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Lagertype ventilator	Hulslager
Chipsetcode	VIA Labs - VL822 ASMEDIA ASM235CM

Prestaties

Geluidsniveau	19.04 dBA
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Getest tot 10 TB
Hot-swappable	Ja
Aantal plaatsingen	10.000
MTBF	30.000 uur

Connector(en)	Schijfaansluitingen	4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Windows 7 en vorige Windows versies ondersteunen geen TRIM met USB naar SATA apparaten.
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Power
		4 - Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.0A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	6500mA
	Stekkertype	4-pin DIN
	Vermogensopname	78
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart

Type behuizing	Kunststof
Lengte product	11.5 in [29.1 cm]
Breedte product	6.7 in [17.1 cm]
Hoogte product	3.7 in [9.5 cm]
Gewicht product	4.9 lb [2.2 kg]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	13.5 in [34.4 cm]
Package Height	8.8 in [22.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 lb [2.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - docking station 1 - USB 3.1 (Type-C) kabel 1 - USB 3.1 (Type-A) kabel 1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ) 1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen	
Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.