

SATA/HDD dockningsstation med 4 fack - För 2.5"/3.5" SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps)

Produkt ID: SDOCK4U313



Denna SATA/HDD dockningsstation med 4 fack ger dig åtkomst till upp till fyra SSD-enheter eller hårddiskar samtidigt över USB 3.1 (10 Gbps) och enkla hot swap-byten av enheter. Dockningsstationen är perfekt för IT-proffs och ger stor datakapacitet och snabba filöverföringar, vilket hjälper dig att hantera ditt arbetsflöde mer effektivt.

När du hanterar ett stort antal enheter sparar HDD/SSD-dockningsstationen tid. Docka och byt snabbt dina enheter för skivavbildning, dataåterställning från felaktiga enheter, säkerhetskopiering av data eller andra uppgifter.

Dockningsstationen för hårddiskar har även SMART-stöd för att möjliggöra åtkomst till viktiga enhetsdata, t.ex. timmar i bruk, antal strömcykler, diskhälsa

Med USB 3.1 Gen 2 gör dockningsstationen att du kan utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt minska flaskhalsar i dina dataöverföringar.

Dockningsstationen för hårddiskar inkluderar en USB-Type C-kabel för anslutning till USB-C-utrustade bärbara datorer och enheter, och en USB-Type A-kabel för bakåtkompatibilitet med dina befintliga USB 3.0, 2.0 och 1.x-enheter.

Dockningsstationen fungerar dessutom med 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och M.2-enheter med hjälp av en kompatibel adapter från StarTech.com:

IDE-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT2IDEADP

mSATA-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257

M2-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225

SDOCK4U313 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för systembyggare och IT-proffs som behöver komma åt enheter för imaging snabbt
- Återställ snabbt och säkerhetskopiera data från en gammal enhet
- För över data från en hårddisk till en annan
- Praktiskt för tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar

Funktioner

- Quad-bay toppladdningskonstruktion med oberoende enhetsluckor, hårddiskkontroller, strömbrytare och utmatningsknappar
- Få upp till fyra 2,5"/3,5" SSD/HDD samtidigt över USB 3.1 (10 Gbps) och hot swap
- USB Type-C och USB Type-A gränssnitt, bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.x
- Stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- SMART-stöd för att möjliggöra åtkomst till viktiga enhetsdata, t.ex. timmar i bruk, antal strömcykler, diskhälsa
- Stöder TRIM
- Stöder 4Kn
- Inbyggda dubbla 60 mm kylfläktar bidrar till att upprätthålla optimal driftstemperatur
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Plug-and-play-funktionalitet, ingen installation av drivrutiner eller programvara krävs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	60 mm
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2

Busstyp	USB 3.1 Gen 2
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Fläktlagerstyp	Glidlager
Chipset-ID	VIA Labs - VL822 ASMEDIA ASM235CM

Prestanda

Bullernivå	19.04 dBA
Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	Testad upp till 10 TB
Hot swap-förmåga	Ja
Inlänkingshastighet	10000
Medeltid mellan fel (MTBF)	30 000 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
-----------------	---

	Värdkontakter	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	Ström Aktivitet
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.0A
	Utspänning	12V DC
	Utström	6500mA
	Kontakttyp	4-pin DIN
	Strömförbrukning	78
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	11.5 in [29.1 cm]

Produktbredd	6.7 in [17.1 cm]
Produkt höjd	3.7 in [94.7 mm]
Produktvikt	4.9 lb [2.2 kg]

Förpackning

Package Length	13.4 in [34.0 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	11.8 lb [5.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Dockningsstation USB 3.1 (Type-C) kabel USB 3.1 (Type-A) kabel universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) snabbstartsguide
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

