

4-Bay USB 3.0 naar SATA HDD Docking Station, 5 Gbps Hard Drive Dock, Externe 2.5/3.5" SATA III SSD/HDD Docking Station, Hot-Swap HDD Dock, Dual 40mm Fans, Top-Loading Design

Productcode: SDOCK4U33



Onze SDOCK4U33 Quad-Bay USB 3.0 to SATA Hard Drive Docking Station biedt toegang tot maximaal vier 2,5/3,5" SATA-schijven van uw desktop- of laptopcomputer via USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Elke schijf kan rechtstreeks in een lade worden geplaatst, zonder dat extra behuizingen of gereedschap nodig zijn. Dit dock biedt snelle toegang tot schijven voor bestandsoverdracht, troubleshooting of systeemconfiguratie/-implementatie - ideaal voor technici en IT-professionals.


Dit dock voor harde schijven is voorzien van onafhankelijk aangedreven SATA-controllers. Deze controllers maken hot-swapping van ongebruikte drives mogelijk, zonder de werking van actieve drives te beïnvloeden. Twee instelbare 40 mm koelventilatoren houden uw schijven op een optimale temperatuur voor de beste prestaties en betrouwbaarheid.

Breid de compatibiliteit van dit HDD/SDD-dockingstation uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), voor het eenvoudig docken van oudere 2,5- of 3,5-inch harde schijven. IDE harde schijven.

Geen beperkingen qua capaciteit of file format

Compatibel met 2,5" en/of 3,5" SATA HDD's en SSD's van elke capaciteit en elk bestandsformaat die door uw hostsysteem worden herkend. Dit dock werkt met elk besturingssysteem. Stuurprogramma's en software zijn niet vereist.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- **HARDE SCHIJF DOCKING STATION:** Deze 4-bay hard drive dock biedt directe toegang tot vier 2,5/3,5" SATA harde schijven voor file back-up, disk imaging, of data transfer via USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Schijven eenvoudig hot-swappen zonder gereedschap.
- **DRIVE COMPATIBILITEIT:** Geschikt voor 2,5/3,5" SATA HDD/SDD van elke capaciteit - 4Kn Compatibel - OS Onafhankelijk - Backwards compatibel met SATA I/II - Inclusief A USB kabels en Universele Power Adapter - IDE adapter (SAT2IDEADP) apart verkrijgbaar
- **PERFORMANCE:** Dankzij onafhankelijk gevoede SATA-controllers kunnen schijven hot-swappen zonder andere actieve disk bays te onderbreken. Dubbele 40mm ventilators zorgen voor een optimale schijftemperatuur voor betrouwbaarheid en prestaties
- **SPECS:** 4-Bay HDD Dock - SATA III (6 Gbps) met TRIM - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Host Connectie - Dual 40mm Fans - Gereedschaploos/Zonder Lade - Hot-Swappable Drive Bays - Top-Loading/Toaster-Style met Eject Drukknoppen - LED Activity Lampjes
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Quad Bay Hard Drive Dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja

Ventilatoren	2 - 40 mm
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	VIA/VLI - VL817 ASMedia - ASM225CM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)
Hot-swappable	Ja
Aantal plaatsingen	15.000 cycli

Connector(en)

Schijfaansluitingen	4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Schijfvoeding/-activiteit LED

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	6.5 A
Vermogensopname	78

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	11.4 in [29 cm]
Breedte product	6.7 in [17 cm]
Hoogte product	3.5 in [8.8 cm]
Gewicht product	2.2 lb [1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	13.5 in [34.4 cm]
Package Height	7.0 in [17.7 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	5.2 lb [2.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD-dock met 4 bays
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AUS)
		1 - Handleiding
Garantie bepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.