

USB 3.0 till SATA 6 Gbps dockningsstation med 4 fack, UASP & dubbla fläktar för SATA-hårddiskar - 2,5/3,5 tums SSD/HDD dockningsstation

Produkt ID: SDOCK4U33



SDOCK4U33 2,5/3,5" SATA HDD / SSD-dockningsstationen med 4 fack låter dig docka och byta fyra enheter från din stationära eller bärbara dator samtidigt med en enda USB-port.

Få ut det mesta ur dina SATA III-SSD-enheter (Gbps) och hybridenheter med denna UASP-förstärkta (USB Attached SCSI Protocol) dockningsstation för hårddiskar. UASP garanterar hög prestanda genom att reducera flaskhalsar, med upp till 70 % snabbare prestanda än konventionell USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för fler detaljer.

Dockningsstationen för hårddiskar har SATA-kontakter med individuell ström för varje enhet för att garantera att enheterna kan köras separat. Det ger dig friheten att hot-swappa en enhet samtidigt som du för över data till en annan och besparar dig tid. Dessutom håller de inbyggda fläktarna dina enheter svala för att garantera optimal prestanda och minskar risken för enhetsfel.

Öka värdet på denna dockningsstation för hårddiskar ytterligare med hjälp av vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), vilken gör det enkelt att sätta in alla sorters 2,5 eller 3,5 tums IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCK4U33 alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

SDOCK4U33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- För systembyggare och IT-specialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Överför data från en hårddisk till en annan
- Tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar
- Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Funktioner

- Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
- Dubbla, toppmatade enhetsfack med enhetsluckor
- SATA-kontrollrar med individuell ström
- Inbyggda dubbla kylfläktar på 40 mm

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	40 mm
Gränssnitt	USB 3.0
Antal enheter	4

Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 7200 RPM 3,5" hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 2TB 5900 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
Inläkningshastighet	15,000 Cycles

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Enhetsström-/aktivitets-LED
-----------------	-----------------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5A
Utspänning	12V DC
Utström	6.5 A
Strömförbrukning	78

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	11.2 in [28.5 cm]
Produktbredd	6.7 in [17.1 cm]
Produkt höjd	3.3 in [85.0 mm]
Produktvikt	2.3 lb [1.0 kg]

Förpackning

Package Length	13.4 in [34.1 cm]
Package Width	8.4 in [21.4 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.8 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-dockningsstation med 4 fack
	Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)
	Instruktionsbok
	USB 3.0-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

