

4-Bay HD docking station voor 2.5"/3.5" SSDs en HDDs - eSATA/USB 3.0 naar SATA

Productcode: SDOCK4U33E



Dock en swap tegelijktijd tot vier schijven vanaf uw laptop of desktop, via één eSATA- of USB-poort. Dit 4-bay docking station biedt u grote datacapaciteit en snelle bestandsoverdracht met ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps).

Krijg toegang tot meerdere schijven met dit docking station met vier bays. Het bespaart u elke dag waardevolle tijd omdat u onafhankelijk toegang hebt tot vier 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven of solid-state drives. Ideaal voor dataherstel, imaging of back-ups, omdat u tegelijktijd toegang hebt tot vier schijven, en uw schijven dus niet meer één voor één hoeft te openen.

U kunt het docking station via eSATA of USB aansluiten. Voor snelle prestaties en efficiënte dataoverdracht bij aansluiting via eSATA, ondersteunt het docking station de volle SATA III transmissiesnelheden - tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan het dock via USB 3.0 worden aangesloten met transmissiesnelheden tot 5 Gbps; bovendien ondersteunt het UASP voor verbeterde prestaties.

IT-technici of zakelijke professionals die bestanden moeten controleren of verschillende harde schijven moeten testen, kunnen met het dock schijven hotswappen. Dankzij het broodrooster-stijl topladerdesign met schijf eject-knoppen is het dock eenvoudig te gebruiken, terwijl twee bijna geruisloze koelventilatoren de warmte verspreiden en zo voor een constante, optimale bedrijfstemperatuur zorgen.


Door ondersteuning van SATA I, II en III en schijven met grote capaciteit (getest tot 6 TB), is dit docking station compatibel met bijna elke 2,5 en 3,5 inch SATA SSD of HDD.

Het docking station is ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter: IDE harde schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverteer M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverteer

Het 4-bay dock is besturingssysteem onafhankelijk, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Dankzij het compacte design en afmetingen kan het ook gemakkelijk in uw werkomgeving worden opgeborgen.

De SDOCK4U33E wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Systeembouwers en IT-specialisten krijgen snel toegang tot schijven voor imaging
- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Draag data over van de ene schijf naar de andere
- Technici kunnen meerdere schijven gemakkelijk testen of benchmarken
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- Krijg tegelijkertijd toegang tot vier SATA-schijven, met één docking station
- Ondersteunt zowel 2,5 als 3,5 inch HDD's en SSD's
- USB 3.0 of high-speed eSATA-hostverbinding met poortmultiplier
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Design met bovenlader en schijfkleppen alsmede schijf eject-knoppen
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Twee koelventilatoren van 60 mm

- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	2 - 60 mm
Interface	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	4
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Lagertype ventilator	Hulslager
Chipsetcode	JMicron - JMS567 JMicron - JBM575

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB
Hot-swappable	Ja
MTBF	30.000

Connector(en)

Schijfaansluitingen	4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
---------------------	---

	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - eSATA (7-pins, data) stekker
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Power
		4 - Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.0A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	6500mA
	Stekkertype	4-pin DIN
	Vermogensopname	78
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	11.2 in [28.5 cm]
	Breedte product	6.8 in [17.2 cm]
	Hoogte product	3.4 in [8.7 cm]

	Gewicht product	2.2 lb [1.0 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	13.5 in [34.3 cm]
	Package Width	8.5 in [21.5 cm]
	Package Height	6.7 in [17.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.3 lb [2.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 4-bay harddisk docking station 1 - Universele voedingsadapter 4 - voedingskabels (N-A/GB/EU/AU) 1 - USB A naar B kabel 1 - eSATA-kabel 1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.