

Dockningsstation med 4 fack för hårddiskar för 2,5"/3,5" SSD- och HDD-enheter - eSATA/USB 3.0 till SATA (6 Gbps)

Produkt ID: SDOCK4U33E



Docka och byt upp till fyra hårddiskar från din bärbara eller stationära dator samtidigt med hjälp av en enda eSATA- eller USB-port. Denna dockningsstation med 4 fack ger dig hög datakapacitet och snabba filöverföringar med stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps).

Få åtkomst till flera hårddiskar med denna dockningsstation med fyra fack. Den sparar värdefull tid varje dag genom att ge dig oberoende åtkomst till fyra 2,5" eller 3,5" SATA-hårddiskar eller solid state-enheter. Den är idealisk för dataåterställningar, imaging och säkerhetskopieringar eftersom den ger åtkomst till fyra hårddiskar samtidigt istället för att ansluta hårddiskarna en och en.

Du kan ansluta dockningsstationen antingen genom eSATA eller USB. Dockningsstationen stöder SATA III-överföringshastigheter - upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. För universell kompatibilitet kan dockningsstationen anslutas genom USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps och dessutom med stöd för UASP för förbättrad prestanda.

För IT-tekniker eller proffs som behöver kontrollera filer eller testa olika hårddiskar eftersom dockningsstationen låter dig hot-swap:a dina hårddiskar vid behov. Toppmatningen och knapparna för enhetsutmatning gör dockningsstationen lätt att använda medan två tysta kylfläktar avleder värme för att upprätthålla optimal driftstemperatur.

Med sitt stöd för SATA I-, II- och III-hårddiskar med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) är denna dockningsstation kompatibel med i stort sett vilken 2,5" och 3,5" SATA SSD eller HDD som helst.


Dockningsstationen fungerar dessutom med 2,5" och 3,5" IDE-hårddiskar, mSATA-enheter och M.2-enheter med hjälp av en kompatibel adapter från StarTech.com: IDE-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT2IDEADP SATA till 2,5in eller 3,5in IDE-hårddiskadapter för HDD-dockningsstationer mSATA-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD till 2,5in SATA-adapter-konverterare M.2-hårddiskar: Använd StarTech.coms adapter SAT32M225

M.2 NGFF SSD till 2,5in SATA-adapter-konverterare

Dockningsstationen med 4 fack är OS-oberoende vilket garanterar snabb och enkel installation. Den har dessutom en kompakt design och liten storlek som enkelt får plats i arbetsytan.

SDOCK4U33E täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Systembyggare och IT-specialister kan snabbt få åtkomst till enheter för imaging
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern enhet för arkivering
- För över data från en hårddisk till en annan
- Tekniker kan enkelt testa eller utvärdera flera hårddiskar
- Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Funktioner

- Få åtkomst till upp till fyra SATA-hårddiskar samtidigt i en enda dockningsstation
- Stöder både 2,5" och 3,5" HDD- och SSD-enheter
- USB 3.0- eller eSATA-värdanslutning med port multiplier och hög hastighet
- Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- Toppmatning med enhetsdörrar och knappar för enhetsutmatning
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Dubbla 60mm kylfläktar
- Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.x

- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	2 - 60 mm
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Fläktlagerstyp	Glidlager
Chipset-ID	JMicron - JMS567 JMicon - JBM575

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Ja
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 6 TB
Hot swap-förmåga	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	30000

Kontakt(er)	Enhetskontakter	4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - eSATA (7 pin, Data) Plug
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	4 - Ström
		4 - Aktivitet
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.0A
	Utpänning	12V DC
	Utström	6500mA
	Kontakttyp	4-pin DIN
	Strömförbrukning	78
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	11.2 in [28.5 cm]
	Produktbredd	6.8 in [17.2 cm]

Produkthöjd	3.4 in [8.7 cm]
Produktvikt	2.2 lb [1.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.5 in [34.3 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Paketets höjd	6.7 in [17.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.3 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation med 4 fack för hårddiskar
	1 - Universell strömadapter
	4 - strömkablar (NA/UK/EU/AU)
	1 - USB A till B-kabel
	1 - eSATA-kabel
	1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.