

Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.1 (10 Gbps) per Hard Drive HDD/SSD - Dock Station per Disco Rigido Esterno SATA III da 2,5/3,5" con Carica dall'Alto

ID prodotto: SDOCKU313



Questa docking station a disco singolo libera la potenza di USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). Supporta unità a stato solido e dischi rigidi con fattore di forma di 2,5" e 3,5" ((testato con unità disco rigido fino a 16TB a 7200 RPM).

USB 3.2 Gen 2 offre una maggiore larghezza di banda e velocità nel trasferimento di file fino a 10 Gbps: due volte la velocità della tecnologia USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1). Consente di sfruttare le elevate prestazioni di SSD e dischi rigidi di ultima generazione, evitando i colli di bottiglia durante i trasferimenti di dati.

Collegare e commutare i dischi dal computer desktop o dal laptop non è mai stato così semplice. Basta inserire i dischi nello slot di carica dall'alto, non sono necessari utensili o tray. Il pulsante di espulsione dell'HDD consente una rimozione veloce e semplice dei dischi.

La docking station viene fornita con un cavo USB Type-A a B, offrendo la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.x esistenti. Supporta inoltre UASP per prestazioni ottimizzate.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Ideale per system builder e informatici specializzati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro
- Consente di trasferire facilmente i dati del backup in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

Caratteristiche

- **DOCKING STATION PER HARD DISK:** Questa dock ad 1 slot consente l'accesso alle unità SATA da 2,5/3,5" per il backup dei file, l'imaging dei dischi e il trasferimento dei dati tramite USB 3.2 Gen 2 - Consente la sostituzione a caldo delle unità inattive
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta un HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità - compatibile con 4Kn - indipendente dal sistema operativo - Adattatori venduti separatamente: IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) e M.2 SATA (SAT32M225)
- **PRESTAZIONI:** Massime prestazioni dall'unità SATA III su una connessione host USB 3.2 da 10 Gbps - Controller SATA integrato con firmware aggiornabile - Compatibilità con le versioni SATA e USB precedenti - Non sono richiesti software e driver
- **CARATTERISTICHE:** Dock per dischi rigidi a singolo slot - SATA I/II/III con TRIM - Connessione host USB 3.2 Gen 2 - Design senza utensili - Carica dall'alto con pulsante di espulsione - LED Multifunzione - Include cavo USB-A da 1 m e alimentatore universale
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a singolo Slot è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2

Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
Numero alloggiamenti da 2,5"	2
ID chipset	ASMedia - ASM235CM

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB a 7200 RPM

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20% ~ 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza prodotto	3.6 in [9.3 cm]
Altezza prodotto	2.5 in [6.4 cm]
Peso prodotto	13.8 oz [392 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]

Package Width	3.6 in [9.1 cm]
Package Height	6.8 in [17.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Dock per disco rigido USB 3.1
	1 - Cavo USB 3.1 A a B - 102 cm
	1 - Adattatore di alimentazione universale - 127 cm (cavo)
	4 - Prese per adattatori di alimentazione (NA/UE/UK/ANZ)
	1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.