

USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf

Productcode: SDOCKU313



Ontketen de kracht van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) met dit 1-schijf docking station. Het ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch form factor solid-state drives en harde schijven, met een hoge opslagcapaciteit van 6 TB.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Het docken en swappen van schijven van uw desktop of laptop is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Plaats uw schijven gewoon in de toplader sleuf, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de HDD-uitwerpknop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.

Het docking station wordt geleverd met een USB Type-A-naar-B-kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bovendien ondersteunt het UASP voor nog betere prestaties.

De SDOCKU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming

- Back-up uw data snel naar een externe archiefschijf
- Kopieer data van de ene harde schijf naar de andere
- Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen


- Open data van een 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
- Krijg toegang tot schijven met de volle snelheid en ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Ondersteunt grote schijfcapaciteiten tot 6 TB
- Topladerdesign met ingebouwde uitwerpknop voor gemakkelijke schijftoegang
- Multifunctionele LED's
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	2
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
-----------------------------	---------



Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding & activiteit
-----------------	----------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M



Vermogensopname 24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.7 in [14.5 cm]
Breedte product	3.6 in [92.7 mm]
Hoogte product	2.5 in [63.6 mm]
Gewicht product	13.8 oz [392 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	3.6 in [91 mm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	26.8 oz [758 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.1 HDD dock
	USB 3.1 A naar B kabel - 102 cm
	Universele voedingsadapter - 127 cm (kabel)
	Voedingsadapter stekkers (NA,EU,GB,ANZ)
	Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

