

Dockningsstation för USB 3.1- till SATA-hårddiskar med ett fack, USB 3.1-hårddiskdockningsstation (10 Gbps), extern 2,5/3,5 tums SATA III-hårddisk/SSD-dockningsstation, hårddiskfack med toppladdning

Produkt ID: SDOCKU313



Släpp lös kraften med USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med denna dockningsstation med ett fack. Den stöder solid state-enheter och hårddiskar på både 2,5" och 3,5"(testad med hårddiskar upp till 16 TB vid 7200 varv/min.).

USB 3.2 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.2 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheter och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.

Det har aldrig varit enklare att docka och byta enheter från din stationära eller bärbara dator. För helt enkelt in enheterna ovanifrån utan att verktyg eller brickor behövs. HDD-utmatningsknappen ger snabb och enkel fränkoppling av enhet.

Dockningsstationen levereras med en USB Type-A till B-kabel som ger bakåtkompatibilitet med dina befintliga USB 3.0-, 2.0- och 1.x-enheter. Den stöder dessutom UASP för förbättrad prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Perfekt för systembyggare och IT-proffs som behöver komma åt enheter för imaging snabbt
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern enhet för arkivering
- För över data från en hårddisk till en annan
- Ta enkelt med dig säkerhetskopierad data till en annan plats för säker förvaring

Funktioner

- **DOCKNINGSTATION FÖR HÅRDDISKAR:** Denna dockningsstation för hårddiskar med ett fack ger tillgång till en 2,5/3,5 tums SATA-enhet för säkerhetskopiering av filer, bildhantering och dataöverföring via USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). Verktygsfri design gör det möjligt att byta ut inaktiva enheter vid körning
- **KOMPATIBILITET MED ENHETER:** Stöder en 2,5/3,5 tums SATA HDD/SSD med valfri kapacitet - 4Kn-kompatibel - OS-oberoende - IDE- (SAT2IDEADP), mSATA- (SAT2MSAT25) och M.2 SATA-adaptrar (SAT32M225) säljs separat
- **PRESTANDA:** Få maximal prestanda från din SATA III-enhet via en 10 Gbps USB 3.2-värdanslutning - Inbyggd SATA-kontroller med uppgraderingsbar firmware - Bakåtkompatibel med tidigare SATA- och USB-versioner - Ingen programvara eller drivrutiner krävs
- **SPECIFIKATIONER:** Dockningsstation för hårddiskar med ett fack - SATA I/II/III med TRIM - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) värdanslutning - Verktygsfri design - Enhetsfack med toppladdning och utmatningsknapp på ovansidan - Lysdioder för ström och aktivitet - Inkluderar 1 meter lång USB-A-kabel och universell strömadapter
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här dockningsstationen för hårddiskar med ett fack är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans dygnet runt på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2

Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	2
Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6TB vid 7200 RPM

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
-----------------	-----------------------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6
Utspanning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	5.7 in [14.5 cm]
Produktbredd	3.6 in [9.3 cm]
Produkthöjd	2.5 in [6.4 cm]
Produktvikt	13.8 oz [392 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	3.6 in [9.1 cm]
Paketets höjd	6.8 in [17.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - USB 3.1 HDD-dockningsstation
 - 1 - USB 3.1 A- till B-kabel - 102 cm
 - 1 - Universell strömadapter - 127 cm (kabel)
 - 4 - Strömadapter-kontakter (NA, EU, UK, ANZ)
 - 1 - Snabbinstallationsguide
-

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.