

Single Bay USB 3.1 / eSATA naar SATA HDD Docking Station, USB 3.1 (10 Gbps) Hard Drive Dock, Externe 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Hard Drive Bay

Productcode: SDOCKU313E



Maak verbinding met en krijg toegang tot elke 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijf of SSD via dit 1-schijfs docking station, via een USB 3.1 Gen 2 (tot 10 Gbps) of eSATA verbinding.

Het docking station is ideaal voor IT-professionals, omdat men snel toegang krijgt tot een SATA solid-state drive of harde schijf, voor schijf-imaging, dataherstel en back-ups.


U kunt verbinding maken via USB 3.1 Gen 2 of eSATA en zo profiteren van de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en HDD's.

Doordat u schijven verticaal in het dock kunt plaatsen, is het docken en uitwisselen van schijven vanaf uw desktopcomputer of laptop eenvoudig. U hoeft uw SSD of HDD alleen in de sleuf aan de bovenkant van docking station te plaatsen, zonder dat gereedschap of trays nodig zijn. Met de HDD-eject knop kan de schijf snel en eenvoudig worden verwijderd.

Bij het single-bay docking station wordt een USB Type-A naar Type-C kabel geleverd, voor aansluiting op de nieuwste met USB-C uitgevoerde apparaten. Het wordt ook geleverd met een USB Type-A naar Type-B kabel, voor neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0, 2.0 en 1.x apparaten. Bij het dock wordt ook een eSATA-kabel geleverd.

Het docking station is ook UASP compatibel, voor verbeterde prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Krijg snel toegang tot schijven, ideaal voor systeembouwers en IT-professionals
- Back-up data snel naar een archiefschijf
- Neem de back-up-data gewoon mee naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- **HARD DRIVE DOCKING STATION:** Dit single-bay hard drive docking station biedt toegang tot een 2,5/3,5" SATA-schijf voor back-up, imaging en data transfer via USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) of eSATA
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt een 2,5/3,5" SATA HDD/SSD van elke capaciteit; 4Kn Compatibel; OS Onafhankelijk; IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25), & M.2 SATA (SAT32M225) adapters apart verkrijgbaar; Inclusief 1m eSATA, USB-A en C kabels
- **PRESTATIES:** Maximale prestaties van uw SATA III-schijf via een 10 Gbps USB 3.2 of 6 Gbps eSATA hostverbinding; Ingebouwde SATA-controller met upgradebare firmware; Backwards compatible met vorige SATA & USB-versies; Geen software/drivers nodig
- **SPECS:** Single-Bay HDD Dock; SATA I/II/III met TRIM; eSATA (6 Gbps) of USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Host Connectie; Toolless Ontwerp; Top-Loading Drive Bay met Eject Knop; Stroom en Activiteit LED's; Inclusief 1m eSATA, USB-A en C Kabels
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Single-Bay Hard Drive Dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2
	eSATA

Bus type	USB 3.2 Gen 2 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	ASMedia - ASM235CM

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 6 TB bij 7200 tpm
Hot-swappable	Ja

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	1 - eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
-----------------	--------------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2.0 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.7 in [14.5 cm]
Breedte product	3.7 in [9.3 cm]
Hoogte product	2.5 in [6.3 cm]
Gewicht product	14.5 oz [410 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	3.9 in [9.8 cm]

Package Height 6.8 in [17.2 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.8 lb [0.8 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - USB 3.1 & eSATA HDD/SSD docking station
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
	1 - 1 m USB-A naar USB-B kabel
	1 - 1 m USB-C naar USB-B kabel
	1 - 1 m eSATA-kabel
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.