

Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP

ID prodotto: SDOCKU33BV



La docking station USB 3.0 dotata di UASP SDOCKU33BV semplifica il collegamento e la commutazione di dischi rigidi (HDD) SATA III da 2,5" o 3,5" e di unità a stato solido (SSD) utilizzando una porta USB disponibile. La docking station funziona a una velocità fino al 70% maggiore rispetto alla tradizionale USB 3.0 se abbinata a un controller host dotato di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III.

Grazie al supporto di unità SATA I/II/III di capacità elevate (testate fino a 4TB) e dischi da 2,5" o 3,5", questa docking station HDD/SSD è compatibile praticamente con qualsiasi unità SATA e aumenta notevolmente le capacità di archiviazione/backup del computer.

È possibile aumentare il valore della docking station per dischi rigidi aggiungendo l'adattatore per dischi rigidi SATA a IDE (SAT2IDEADP) che permette un facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE da 2,5 o 3,5" in una docking station per dischi rigidi SATA.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SDOCKU33BV supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

SDOCKU33BV è coperta da garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di aggiungere un rapido accesso alle unità per il ripristino o il recupero dei dati.
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per gli utenti che eseguono test o benchmark su diversi dischi rigidi e necessitano di passare da un disco all'altro
- Rapido accesso alle unità per l'imaging

Caratteristiche

- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma da 2,5" e 3,5" e unità a stato solido (SSD)
- Supporto UASP (Attached SCSI Protocol Specification revisione 1.0)
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G

Connettore/i



Connettori unità Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host USB Type-B (9 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required

Certificato Microsoft WHQL Sì

Indicatori

Indicatori LED Alimentazione/Attività

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 5.5 in [13.9 cm]

Larghezza prodotto 3.6 in [91.0 mm]

Altezza prodotto 2.0 in [52.0 mm]

Peso prodotto 11.2 oz [318.0 g]

Informazioni confezione

Package Length 6.7 in [17.0 cm]



Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	3.7 in [94.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	24.9 oz [704.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0

Cavo USB 3.0

Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

