

Single Bay USB 3.0 / eSATA naar SATA Hard Drive Docking Station, USB 3.0 (5 Gbps)
Hard Drive Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Docking Station,
Top-Loading Hard Drive Bay

Productcode: SDOCKU33EBV



Met het veelzijdige SDOCKU33EBV voor UASP geschikte USB 3.0 / eSATA docking station kunt u eenvoudig 2,5 of 3,5 inch SATA III harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) aansluiten en swappen, inclusief twee aansluitopties: USB of eSATA.

Voor comfortabele compatibiliteit en tijdbesparing kan het SDOCKU33EBV docking station worden aangesloten via USB 3.0, met ondersteuning van de volledige USB 3.0 bandbreedte (5 Gbps) en UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Voor een hoge verwerkingssnelheid en efficiënte datatransmissie ondersteunt het dock ook de volle SATA III bandbreedte van 6 Gbps bij aansluiting via eSATA. Voor meer informatie zie onze onderstaande UASP-testresultaten.

Dankzij ondersteuning van grote SATA I/II/III schijven (getest tot 6 TB), en 2,5 of 3,5 inch schijven, kunt u met dit HDD/SSD docking station gemakkelijk de opslag-/back-upcapaciteit van uw computer maximaliseren bij bijna elke SATA-schijf.

Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harddisk dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCKU33EBV alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.


UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig

heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg snelle toegang tot schijven toe voor het herstellen of terughalen van data
- Snel back-up maken van gegevens op een extern opslagmedium ter archivering
- Test of benchmark verschillende harde schijven en wissel deze tegen elkaar uit
- Snel toegang tot schijven voor imaging

Eigenschappen

- **HARD DRIVE DOCKING STATION:** Dit single-bay hard drive docking station biedt toegang tot een 2,5/3,5" SATA-schijf voor back-up, imaging en data transfer via USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) of eSATA
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt 2,5/3,5" SATA HDD's en SSD's tot 6TB; OS Onafhankelijk; IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25), & M.2 SATA (SAT32M225) adapters afzonderlijk verkrijgbaar
- **PRESTATIES:** Toolless Top-loading ontwerp voor snelle hot-swapping van inactieve drives; Host Connectie over eSATA levert volledige SATA III (6 Gbps) drive prestaties; Backwards compatible met vorige SATA & USB versies; Geen software/drivers nodig
- **SPECS:** Single-Bay HDD Dock; SATA I/II/III met TRIM; eSATA of USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Host Connectie; Toolless Ontwerp; Top-Loading Drive Bay; Stroom en Activiteit LED's; Inclusief 1m USB 3.2 (5 Gbps) Type-A Kabel en Universele Power Adapter
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Single-Bay Hard Drive Dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0 & eSATA
Bus type	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	JMicron - JMS561

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Hot-swappable	Ja

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power/Activiteit

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2.0 A
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	5.5 in [13.9 cm]
Breedte product	3.6 in [9.2 cm]
Hoogte product	2.1 in [5.3 cm]
Gewicht product	11.5 oz [325.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
Package Width	3.8 in [9.6 cm]
Package Height	6.8 in [17.2 cm]
Verzendgewicht	1.6 lb [0.7 kg]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0/eSATA-naar-SATA III harddisk dock met
UASP

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - universele voedingsadapter (VS / EU / VK / AU)

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.