

Dockningsstation för USB 3.0-/eSATA- till SATA-hårddiskar med ett enda fack, USB 3.0-hårddiskdockning (5 Gbps), extern 2,5/3,5-tums SATA I/II/III-hårddiskar/SSD-dockningsstation, hårddiskfack med toppladdning

Produkt ID: SDOCKU33EBV



Den mångsidiga SDOCKU33EBV UASP-kapabla USB 3.0/eSATA-dockningsstationen gör det enkelt att ansluta och byta 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD), med möjlighet att ansluta genom antingen USB eller eSATA.

För praktisk kompatibilitet och tidssparande prestanda kan dockningsstationen SDOCKU33EBV anslutas genom USB 3.0 med stöd för full USB 3.0-bandbredd (5 Gbps) samt UASP, vilket ger prestanda upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Dockningsstationen stöder även full SATA III-bandbredd på 6 Gbps vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Denna HDD/SSD-dockningsstation har stöd för SATA I/II/III-enheter med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) samt enheter på 2,5" eller 3,5" och gör det enkelt att maximera datorns utrymme för lagring/säkerhetskopior med i stort sett vilken SATA-enhet som helst.

Öka värdet på denna dockningsstation för hårddiskar ytterligare med hjälp av vår SATA till IDE-hårddisk-adapter (SAT2IDEADP), som gör det enkelt att sätta in alla sorters 2,5" eller 3,5" IDE-hårddiskar i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.


För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCKU33EBV alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få snabb åtkomst till enheter för dataåterställning eller hämtning
- Säkerhetskopiera data snabbt till ett externt dataarkiv
- Testa eller utvärdera olika hårddiskar och byt mellan dem
- Snabb åtkomst till enheter för imaging

Funktioner

- **DOCKNINGSTATION FÖR HÅRDDISKAR:** Den här dockningsstationen för hårddiskar med ett fack ger tillgång till en 2,5/3,5 tums SATA-enhet för säkerhetskopiering av filer, bildhantering och dataöverföring via USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) eller eSATA
- **KOMPATIBILITET MED ENHETER:** Stöder 2,5/3,5 tums SATA HDD- och SSD-diskar på upp till 6 TB - OS-oberoende - IDE- (SAT2IDEADP), mSATA- (SAT2MSAT25) och M.2 SATA-adaptrar (SAT32M225) säljs separat
- **PRESTANDA:** Verktygsfri och toppladdande design möjliggör snabbt byte av inaktiva enheter vid körning. Vårdanslutning via eSATA ger full prestanda för SATA III-enheter (6 Gbps) - Bakåtkompatibel med tidigare SATA- och USB-versioner. Ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
- **SPECIFIKATIONER:** Docka för hårddiskar med ett enda fack - SATA I/II/III - eSATA- eller USB 3.2 Gen 1-vårdanslutning (5 Gbps) - Verktygslös design - Enhetsfack med toppladdning - Lysdioder för ström och aktivitet - Inkluderar 1 m USB 3.2 (5 Gbps) Type-A-kabel och universell strömadapter
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här dockningsstationen för hårddiskar med ett fack är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans dygnet runt på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Busstyp	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	JMicron - JMS561

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) 1 - eSATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8 A
Utspanning	12V DC
Utström	2.0 A
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	5.5 in [13.9 cm]
Produktbredd	3.6 in [9.2 cm]
Produkthöjd	2.1 in [5.3 cm]
Produktvikt	11.5 oz [325.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
Paketets bredd	3.8 in [9.6 cm]
Paketets höjd	6.8 in [17.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0/eSATA till SATA III-dockningsstation för hårddiskar med UASP
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - eSATA-kabel
	1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.