

Extern dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar på 6 Gbps – eSATA eller USB 3.0 med UASP

Produkt ID: SDOCKU33EF



Denna USB 3.0- och eSATA-dockningsstation gör det enkelt att ansluta och byta ut dina 2,5" eller 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD). Dockningsstationen har dessutom en inbyggd fläkt som gör att enheterna har optimala temperaturer för toppprestanda och lång livslängd.

Denna mångsidiga dockningsstation har stöd för antingen USB 3.0- eller eSATA-värdanslutningar så att du kan ansluta till datorn genom vilken port du vill. Eftersom USB finns på i stort sett alla datorer kan du vara säker på att dockningsstationen kommer att fungera med din stationära och bärbara dator. Den extra bonusen med eSATA garanterar dessutom att du kan få SATA-prestanda på 6 Gbps på datorer med en ledig eSATA-port.

För att garantera stöd för alla dina enheter har dockningsstationen en slimmad inmatning som stöder både 2,5" och 3,5" enheter. Dockningsstationen har dessutom testats noggrant för stöd för enheter med hög kapacitet (testad upp till 6 TB).

Du kan utöka dockningsstationens kompatibilitet ännu mer genom att lägga till IDE-stöd med hjälp av vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP) som gör det möjligt att enkelt sätta i en 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För optimal prestanda har dockningsstationen en inbyggd 80 mm fläkt som hjälper till att hålla enheterna svala. Fläkten har flera hastigheter så att du kan göra justeringar i farten för att kunna dra ner på strömförbrukning och ljud när enheterna inte används. HDD-dockningsstationen kommer dessutom stänga av dina SATA-enheter efter en viss tid av inaktivitet (endast USB-läge) eller när datorn är avstängd för att minska strömförbrukning och ljud när de inte används.

För att spara tid är dockningsstationen fulladdad med funktioner för hög prestanda för båda anslutningsgränssnitten.

För snabbast möjliga prestanda stöder dockningsstationen full SATA III-bandbredd på 6 Gbps vid

anslutning genom eSATA, så att du kan använda dina solid state-enheter till fullo.

Med USB 3.0 garanterar dockningsstationen höga överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. USB-värdanslutningen stöder även UASP, vilket ger prestanda upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en kompatibel värdkontroller. UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller högre) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinet från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

SDOCKU33EF täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Snabb åtkomst till enheter för dataåterställning eller hämtning
- Säkerhetskopiera data till en extern hårddisk för dataarkivering
- Testa eller utvärdera olika hårddiskar samtidigt som du enkelt byter mellan dem
- Snabb åtkomst till enheter för imaging

Funktioner

- Optimal prestanda med SATA 6 Gbps och USB 3.0 med UASP
- Maximal kompatibilitet med möjligheter för eSATA- eller USB 3.0-gränssnitt
- Håller dina enheter svala med den inbyggd fläkt med olika hastigheter
- Stöder 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-enheter
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	80 mm
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Busstyp	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	JMicron - JMS561

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	eSATA - 6 Gbps USB 3.0 - 5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 6 TB 7200 rpm 3,5"-hårddiskar och 2 TB 7200 rpm 2,5"-hårddiskar
Hot swap-förmåga	Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	eSATA (7-stifts, data) USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Övriga gränssnitt	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0



eSATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Enhet ström/aktivitet
	Ström

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8 A
Utspänning	12V DC
Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	8~90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	5.0 in [12.6 cm]
Produktbredd	3.7 in [95.0 mm]
Produkthöjd	5.3 in [13.4 cm]

Produktvikt 16.6 oz [470.0 g]

Förpackning

Package Length 4.8 in [12.1 cm]

Package Width 7.4 in [18.7 cm]

Package Height 8.3 in [21.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 33.8 oz [957.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet eSATA/USB 3.0 SATA HDD-dockningsstation

1 m USB 3.0-kabel

1 m eSATA-kabel

Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

