

USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbbladdande USB-hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.

Produkt ID: SDOCKU33HB



SDOCKU33HB USB 3.0-hårddiskdocks med snabbbladdande USB-hubb gör att du snabbt kan ansluta och byta 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar (HDD) samt solid state-enheter (SSD) genom en tillgänglig USB-port. Kabinettet stöder UASP och ger optimal prestanda med en USB 3.0-anslutning men är även bakåtkompatibelt med USB 2.0/1.1-värdanslutningar.

Hårddiskdockan kommer med en inbyggd 3-ports USB 3.0-hubb som gör att du kan ansluta upp till tre extra USB 3.0-enheter till datorn genom samma USB-anslutning. En av portarna på hubben har också snabbbladdning som laddar iPad och andra mobila enheter lika snabbt som en väggkontakt. Denna snabbbladdningsport är speciellt utformad för att vara kompatibel med många surfplattor och smarttelefoner.

Dockan är förstärkt med UASP och stöder upp till 70 % snabbare prestanda än en vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. UASP använder ett effektivare protokoll än traditionell USB BOT (Bulk-Only Transport), reducerar svarstiden, ökar överföringshastigheterna markant för att utnyttja SATA III-hårddiskens fulla potential. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Denna HDD/SSD-dockningsstation har stöd för SATA I/II/III, enheter med hög kapacitet (testade upp till 4 TB) samt 2,5"- och 3,5"-hårddiskar vilket gör den kompatibel med i stort sett vilken SATA-hårddisk som helst och ökar datorns möjligheter till lagring/backup stort. Konfigurerbar strömhantering minskar strömförbrukningen och ökar dina enheters livslängd genom att undvika onödig åtkomst.

Öka värdet ytterligare på denna dockningsstation för hårddiskar genom att lägga till vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), som gör det enkelt att sätta in en 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCKU33HB alla ledande

operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

SDOCKU33HB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinet från StarTech.com och en SATA III SSD-enhet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Tekniker som regelbundet testar eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem
- Säkerhetskopiera data snabbt till ett externt dataarkiv
- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för att återställa/hämta data
- För IT-professionella som behöver ladda surfplattor och smarttelefoner.
- För systemadministratörer som snabbt behöver komma åt enheter för skivavbildning.

### Funktioner

- Stöder 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-enheter
- UASP-kompatibelt
- Inbyggd USB 3.0-hubb med snabbbladdningsport
- Konfigurerbar strömhantering
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med upp till 5 Gbps bandbredd
- Snygg svart design med silverdetaljer
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

---

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G

---

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 7200 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 7200 rpm 2,5"-hårddiskar

---

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Övriga gränssnitt	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-certifierad	Ja

---

Särskilda  
anmärkningar/krav



Obs. Obs.: Vissa enheter stöder inte simultan laddning och synkronisering. Koppla bort enheten och ställ in laddningsswitchen på "på" och återanslut enheten i dessa fall.

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström/aktivitet
-----------------	-----------------

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1A
Utspänning	12V DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

---

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium och plast
Produktlängd	5.1 in [13 cm]
Produktbredd	2.8 in [72 mm]
Produkt höjd	2.2 in [55 mm]
Produktvikt	30.6 oz [866.1 g]

---

Förpackning



Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]
Package Height	6.8 in [17.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	34.0 oz [962.7 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDD-dockningsstation
	USB 3.0-kabel (1 m)
	Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

