

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

ID del Producto: SDOCKU33HW



La estación de conexión (docking station) USB 3.0 para discos duros con concentrador USB de carga rápida, modelo SDOCKU33HW, permite la conexión y sustitución de unidades de disco duro (HDD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2,5" o 3,5" a un ordenador a través de un puerto USB. Este docking station incluye soporte para UASP y ofrece un rendimiento óptimo con una conexión USB 3.0, siendo además retrocompatible con conexiones anfitrión (host) USB 2.0/1.1.

La estación de conexión incluye un concentrador (Hub) USB 3.0 de 3 puertos, que permite conectar dispositivos hasta 3 dispositivos USB 3.0 adicionales a un ordenador a través de la misma conexión USB. Uno de los puertos del hub también tiene capacidad de carga rápida, lo cual significa que se puede cargar un iPad u otros dispositivos móviles tan eficazmente como cuando se conectan a un tomacorriente. El puerto de carga rápida ha sido diseñado especialmente para compatibilidad con una amplia gama de tabletas y smartphones.

Con soporte para UASP, esta estación de conexión ofrece un rendimiento 70% más rápido que USB 3.0 convencional, cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible, a fin de aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Gracias al soporte para SATA I/II/III, unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) y discos duros de 2,5" o 3,5", esta estación de conexión de discos duros HDD/SSD es compatible con casi cualquier unidad de disco duro SATA y ofrece un importante aumento de las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador. Además, incluye administración de energía configurable, lo cual reduce el consumo de electricidad y alarga la vida de las unidades de disco al evitar los accesos no necesarios.

Es posible dar más valor agregado a esta estación de conexión de discos duros si se le adiciona nuestro adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro de 2,5" o 3,5" IDE en cualquier estación de conexión de discos duros SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad SDOCKU33HW soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.


Con un diseño uniforme de color blanco y elegantes bordes plateados, la estación SDOCKU33HW es perfecta para cualquier Mac® de Apple®. Está respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite realizar copias de seguridad rápidamente en un archivo de datos externo
- Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí
- Especialistas en la recuperación de datos que requieren acceso rápido a unidades de disco duro para recuperar sus datos
- Administradores de sistema que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación
- Profesionales de las tecnologías de la información que necesiten cargar tablets y smartphones

Características

- Soporte para unidades compactas de disco duro SATA HDD y SSD (de estado sólido) de 2,5" y 3,5"

- Compatible con UASP
- Concentrador integrado USB 3.0 con puerto de carga rápida
- Administración de consumo de energía configurable
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
- Estilizado diseño de color blanco con bordes plateados
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros de hasta 4 TB de 3,5" a 7200 RPM y discos duros de 1 TB de 2,5" a 7200 RPM

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida) 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Certificado WHQL de Microsoft	Sí

Observaciones / Requisitos

Nota	Nota: algunos dispositivos no son compatibles con la carga y sincronización simultánea. En este caso, se debe desconectar el dispositivo y configurar el interruptor de solo carga a encendido ("on") y luego volver a conectar el dispositivo.
------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
-----------------	-------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	1A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Blanco y plateado
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	5.1 in [13.0 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [7.2 cm]
Altura del Producto	2.2 in [5.5 cm]
Peso del Producto	12.4 oz [350.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Altura de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dock para Disco Duro
	1 - Cable USB 3.0 (1 m)
	1 - Adaptador de Alimentación Universal
	1 - Cables de Alimentación (EE.UU./RU/UE)
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

