

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-BX20U-I - 10GBASE-BX  
(a monte)

ID prodotto: SFP-10G-BX20U-I-ST



Il SFP-10G-BX20U-I-ST è un ricetrasmittitore SFP+ a monte in fibra compatibile con Cisco SFP-10G-BX20U-I associabile con SFP-10G-BX20D-I-ST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 20 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 20 km
- MTBF: 646,156,559 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre

praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con CiscoSFP-10G-BX20U-I
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Coppia con SFP-10G-BX20D-I
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

---

### Hardware

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Compatible Brand  | Cisco    |

---

### Prestazioni

|  |                   |
|--|-------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps           |
| Distanza di trasferimento max          | 20 km (12.4 mi)   |
| Tipo fibra                             | Modalità singola  |
| Lunghezza d'onda                       | 1270nmTx/1330nmRx |
| Modalità operativa fibra               | Full Duplex       |
| DDM                                    | Sì                |
| Reti compatibili                       | 10 Gbps           |

MTBF 646,156,559 hours

Consumo energetico < 1.3W

---

Caratteristiche  
fisiche

Lunghezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [5.8 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione 3.6 in [9.2 cm]

Larghezza del Pacco 4.5 in [11.4 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.0 oz [56.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.