

Módulo SFP+ compatible con Cisco SFP-10G-ZR-S - 10GBASE-ZR - Fibra Monomodo 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 80km - 1550nm - Cisco ASR9000, ASR1000, NCS5500 DDM

ID del Producto: SFP-10G-ZR-S-ST



El modelo SFP-10G-ZR-S-ST es un módulo transceptor SFP+ por fibra óptica compatible con el modelo SFP-10G-ZR-S-ST de Cisco diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 10GBASE-ZR, a una distancia máxima de hasta 80 km.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1550 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 80 km
- MTBF: 426.514.897 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- 100% COMPATIBLE CON CISCO SFP-10G-ZR-S: Funciona con switches Cisco como ASR9000, ASR1000, NCS5500, C3850, C9500 y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-ZR | 10Gbps | Monomodo | Conector LC | 1550nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 80 Km
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10.00 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	80 km (49.7 mi)
Tipo de Fibra	Monomodo

Longitud de Onda	1550nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	426,514,897 hours
Consumo de Energía	< 1W

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.8 oz [24 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.8 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.