

MSA Uncoded SFP+ Transceiver Module - 10GBASE-BX - (stroomafwaarts)

Productcode: SFP-10GB-BX-D-20-ST



De SFP-10G-BX-D-40-ST is een Cisco SFP-10G-BX-D-40 compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-BX conform netwerken, op een maximale afstand van 40 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1330nmTx/1270nmRx
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 40 km
- MTBF: 646,156,559 uren
- Stroomverbruik: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-BX-D-40

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 10 GbE verbindingen voor 10GBase-BX conforme netwerken
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Combineer met SFP-10GB-BX-U-20-ST
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	20 km (12.4 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1330nmTx/1270nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja

Compatibele netwerken 10 Gbps

MTBF 646,156,559 hours

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	0.8 oz [24 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	4.6 in [11.6 cm]
Package Width	3.7 in [9.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module
-------------	-----------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.