

Módulo Transceptor SFP + Conforme a la Normativa MSA - 10GBase-BX (Downstream)

ID del Producto: SFP-10GB-BX-D-STA-ST



El modelo SFP-10GB-BX-D-STA-ST es un transceptor SFP+ downstream por fibra óptica compatible con MSA, que se puede emparejar con SFP-10GB-BX-U-STA-ST de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 10GBASE-BX. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 10 km y conectividad fiable a 10 GbE a través de cableado de fibra óptica.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1330 nm Tx / 1270 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 10 km
- MTBF: 646.156.559 horas
- Consumo energético: < 1,3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **TRANSCÉPTOR SFP+ MSA SIN CODIFICAR:** SFP+ de Fibra BiDi de 10 Gigabit Ethernet de un solo filamento diseñada, programada y probada para funcionar con conmutadores y enrutadores compatibles que cumplen con MSA para ofrecer una conectividad 10GbE fiable
- **AUMENTE EL ANCHO DE BANDA EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:** Este módulo transceptor SFP+ WDM bidireccional Ethernet de 10 Gigabits envía y recibe a través de un único filamento de cable de fibra óptica en lugar de dos
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 10GBASE-BX | 10Gbps | 10G bidireccional descendente | Modo único (SMF) | Conector LC | 1330nmTx/1270nmRx | Monitorización de diagnóstico digital (DDM) | Distancias de hasta 10km
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos - Respaldo de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5
- **FUNCIONA CON SWITCHES CONFORMES A MSA:** También funciona con modelos de switch de Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y más que aceptan módulos sin codificar

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10.00 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)
Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1330nmTx/1270nmRx
Modo de Operación de	Full-Duplex

Fibra	
DDM	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	646.156.559 horas
Consumo de Energía	< 1.3W

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.8 oz [24.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.4 in [11.3 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.