

Module de transceiver SFP+ conforme aux normes MSA - 10GBASE-BX (en aval)

N° de produit: SFP-10GB-BX-D-STA-ST



Le SFP-10GB-BX-D-STA-ST est un transceiver SFP+ fibre optique en aval conforme aux normes MSA qui fonctionne avec SFP-10GB-BX-U-STA-ST de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 10GBASE-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 10 GbE sur un câblage en fibre optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1330 nm Tx / 1270 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 646 156 559 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR SFP+ MSA NON CODÉ** : SFP+ BiDi Fibre optique simple brin 10 Gigabit Ethernet conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs compatibles MSA afin d'offrir une connectivité 10 GbE fiable
- **AUGMENTEZ LA BANDE PASSANTE DE VOTRE INFRASTRUCTURE EXISTANTE** : Ce module émetteur-récepteur SFP+ WDM bidirectionnel 10 Gigabit Ethernet envoie et reçoit des données via un seul brin de câble à fibre optique au lieu de deux
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : 10GBASE-BX; 10 Gbps; 10G bidirectionnel en aval; Mode simple (SMF); Connecteur LC; 1330 nm Tx/1270 nm Rx; Surveillance diagnostique numérique (DDM); Distances jusqu'à 10 km
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce module SFP est soutenu à vie (durée de vie du module, pas du commutateur réseau), et comprend une assistance technique multilingue gratuite 24 h/24, 5 jours/7
- **FONCTIONNE AVEC CHAQUE SWITCH MSA** : fonctionne également avec les modèles de commutateur Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link et autres qui acceptent les modules non codés

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10.00 Gbps
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode

Longueur d'onde	1330nmTx/1270nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	646 156 559 heures
Consommation électrique	< 1.3W

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.4 in [11.3 cm]
Largeur du Colis	3.6 in [9.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis