

Modulo ricetrasmittitore conforme MSASFP+ - 10GBASE-BX (a valle)

ID prodotto: SFP-10GB-BX-D-STA-ST



Il SFP-10GB-BX-D-STA-ST è un ricetrasmittitore SFP+ a valle in fibra certificato MSA associabile con SFP-10GB-BX-U-STA-ST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 10 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1330 nm Tx / 1270 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 646,156,559 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **TRASMETTITORE SFP+ MSA NON CODIFICATO:** SFP+ BiDi in fibra ottica a filo singolo da 10 GbE progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router compatibili MSA e garantire una connettività 10GbE affidabile
- **AUMENTA LA LARGHEZZA DI BANDA SULL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE:** questo modulo ricetrasmittitore SFP+ WDM bidirezionale 10 Gigabit Ethernet invia e riceve su un singolo filo di cavo in fibra ottica invece che su due
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 10GBASE-BX, 10 Gbps, 10G bidirezionale downstream, Modalità singola (SMF), Connettore LC, 1330 nmTx/1270 nmRx, Monitoraggio diagnostico digitale (DDM), Distanze fino a 10 km
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti IT, questo modulo SFP è supportato a vita (per tutta la durata del modulo, non dello switch di rete), compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5
- **FUNZIONA CON SWITCH COMPATIBILI CON MSA:** funziona anche con i modelli di switch Ubiquiti, D-link, Netgear, Supermicro, TP-link e altri ancora che accettano moduli senza codifica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10.00 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1330nmTx/1270nmRx

Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	646.156.559 ore
Consumo energetico	< 1.3W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
-----------------------------	--------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.