

SFP+ transceiver module - 10GBase-BX - MSA conform (stroomafwaarts)

Productcode: SFP-10GB-BX-D-STA-ST



De SFP-10G-BX-D-60-ST is een Cisco SFP-10G-BX-D-60 compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-BX conform netwerken, op een maximale afstand van 60 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1330nmTx/1270nmRx
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 60 km
- MTBF: 646,156,559 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-BX-D-60

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

### Eigenschappen

- **MSA UNCODED SFP+ TRANSCEIVER:** 10 Gigabit Ethernet BiDi Fiber Single Strand SFP+ designed, programmed and tested to work with compatible MSA Compliant switches and routers to deliver dependable 10GbE connectivity
- **INCREASE BANDWIDTH ON EXISTING INFRASTRUCTURE:** This 10 Gigabit Ethernet bi-directional WDM SFP+ transceiver module sends and receives over a single strand of fiber optic cable instead of two
- **TECHNICAL SPECS:** 10GBASE-BX | 10Gbps | 10G Bi-Directional Downstream | Single Mode (SMF) | LC Connector | 1330nmTx/1270nmRx | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Distances up to 10km (6.2mi)
- **BACKED FOR LIFE:** Backed by a lifetime warranty on the life of the module itself and not the life of your switch; our modules won't void your OEM support and are supported by our Tech Advisors 5/24
- **WORKS WITH MSA COMPLIANT SWITCHES:** Also works with switch models from Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link and more that accept uncoded modules

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1330nmTx/1270nmRx
Glasvezelmodus	Full-Duplex

DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	646,156,559 hours
Vermogensopname	< 1.3W

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	0.5 in [13.9 mm]
Breedte product	2.3 in [58.4 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.6 mm]
Gewicht product	0.8 oz [24.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP+ transceiver module
-------------	-------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

